



### Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

- Приготовление 7 видов кофе
- Классический капучинатор
- Черный
- Регулируемая кофемолка, 5 степеней



HD8761/09

## Любимый кофе одним нажатием

Варочная группа быстро снимается одним движением

Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями

#### Настоящий итальянский кофе

- Классический капучинатор для великолепной молочной пенки
- Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе
- Кофе без жженого привкуса благодаря полностью керамическим жерновам

#### Готовьте напитки по вашему вкусу

- Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости
- Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола
- Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

#### Простая очистка и уход

- Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой
- Съёмная варочная группа для удобства очистки
- Удобство очистки: съёмные части можно мыть в посудомоечной машине

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Автоматическая кофемашина

Приготовление 7 видов кофе Классический капучинатор, Черный, Регулируемая кофемолка, 5 степеней

# Особенности

### Полностью керамические жернова



В этой эспрессо-кофемашине Saeco используются полностью керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

### Быстрый нагрев бойлера



Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

### Классический капучинатор



Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который

бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

### Запоминает объем и крепость кофе



Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать нужные объем и крепость кофе, чтобы всегда готовить эспрессо по вашему вкусу. Всего одно нажатие кнопки, и ваш любимый великолепный эспрессо в вашей чашке.

### Регулируемый носик



Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

HD8761/09

### Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине



Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.



### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

**Автоматическая кофемашина**

Приготовление 7 видов кофе Классический капучинатор, Черный, Регулируемая кофемолка, 5 степеней

# Характеристики

**Технические характеристики**

- Количество бойлеров: 1 бойлер
- Давление воды в насосе: 15 бар (идеальный эспрессо)
- Поддерживаемые виды кофе: Молотый кофе, Цельные кофейные зерна
- Страна изготовления: Разработано в Италии, Сделано в Европе
- Съёмная варочная группа: Да
- Питание: 1850 Вт
- напряжение: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Длина шнура: 80 см

**Идеальный эспрессо**

- Технология приготовления эспрессо: Адаптируемая система Saeco, Система сохранения аромата: предварительное заваривание

**Обслуживание**

- Гарантия 2 года: Да

**Легко использовать**

- Очистка и обслуживание: Цикл удаления накипи
- Использование: Регулируемый диспенсер для кофе, Быстрый пар, Съёмная варочная группа, Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго

**Вес и габариты**

- Вес продукта: 7,5 кг
- Размеры изделия (Д x Г x В): 215 x 429 x 330 миллиметра
- Емкость для зерен: 250 г
- Емкость контейнера для отходов: 15 порций
- Объем резервуара для воды: 1,8 л
- Максимальная высота чашки: 152 миллиметра

**Особенности**

- Одновременное приготовление двух чашек: Да
- Совместимость с фильтром Brita: Дополняемость

**Дизайн**

- Цвет: Матовый черный
- Материалы и отделка: Пластик

