



### Saeco Minuto Üliautomaatne espressomasin

- Valmistab seitset kohvijooki
- Sisseehitatud piimakann ja - vahustaja
- **Must**
- Viieastmeliselt seadistatav kohviveski



HD8763/09

Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

Ühe klõpsuga eemaldatava kohvivalmistusseadmega

Ainult üliautomaatne espressomasin Saeco Minuto tagab esimese tõelise oakohvi tegemise kogemuse, pakkudes üliväikeste mõõtmete juures maksimaalset mugavust, tiptasemel tööd ja suurt võimsust.

#### **Autentne ja perfektne itaalia kohv**

- Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule
- Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile
- Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

#### **Selline jook, nagu just teile maitseb**

- Salvestage oma meelepärased kohviseaded
- Mängige kohvi rikkaliku maitsega tänu meie seadistatavatele kohviveskitele
- Vältige soojuskadu ja muutke meie reguleeritav tila iga tassi jaoks sobivaks.

#### **Lihtne puhastada ja hooldada**

- Tänu automaatsele puhastusele ja katlakivi eemaldamisele on kohvimasin alati puhas
- Eemaldatava kohvivalmistusliidese tõttu on puhastamine lihtne
- Masinpestavate osade tõttu on puhastamine lihtne

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Esiletõstetud tooted

### 100%-liselt keraamilised kohviveskid



Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.

### Lühikese kuumenemisajaga boiler



Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.

### Patenteeritud kahe kambri nõu



Nautige oma piimajooke tänu uuele täisautomaatsele patenteeritud piimanõule,

millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt valage piim nõusse, kinnitage see masina külge ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia abil naudite alati kohvijooki, millel on tihke, kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu pidevale, ilma pritsmeteta piimavoole.

### Salvestab teie kohviseaded



Tänu reguleeritava kohvikoguse, -kanguse ja -temperatuuriga mälufunktsioonile saate alati täiusliku tassi kohvi, mis on just teile - teie isiklike eelistuste järgi - valmistatud. Nautige suurepäraselt kohvijooki oma lemmiktassis vaid ühe nupuvajutusega.

### Reguleeritav tila



Meie espressomasinate reguleeritav tila sobib igale tassile ja hoiab seega ära kohvi pritsimise ja mahajahtumise tassi valamisel. Tänu sellele serveeritakse teie espressot alati õigel temperatuuril ning masin püsib puhas.

### Masinpestavad osad



Mugavuse tagamiseks võite panna Saeco tilgakogu ja piimavahustaja või -nõu nõudepesumasinasse. See säästab aega ja tagab hügieenilise puhastuse.



### Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväarsus kogu kasutusea jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Disain

- Värvus: Must

## Viimistlus

- Katla materjal: Roostevaba teras
- Tilgakoguja materjal: Roostevaba teras
- Põhikorpuse materjal: Plast
- Tila materjal: Plast

## Päritoluriik

- Valmistatud: Rumeenia

## Üldine spetsifikatsioon

- Sobib alljärgnevale: Terved kohvioad, jahvatatud kohvipuru
- Tasse korraga: 2
- Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav piimavahu kogus
- Lihtne puhastamine ja hooldus: Eemaldatav kohvivalmistusliides
- Erifunktsioonid: Eelkeetmine
- Kohvijooigid: Espresso, Cappuccino, kuum vesi, Café Crème, vahustatud piim, Espresso Macchiato,

Latte Macchiato

## Hooldus

- 2-aastane garantii

## Säästvus

- Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1850 W

## Tehnilised andmed

- Kohvioasalve maht: 250 g
- Piimanõu mahutavus: 500 l
- Jäätmenõu maht: 15 valmistuskorda
- Veenõu maht: 1,8 l
- Juhtme pikkus: 0,8 m
- Sagedus: 50 Hz
- Tassi maksimaalne kõrgus: 152 mm
- Pumba rõhk: 15 bar
- Pinge: 230 V
- Veekatlad: 1

## Kaal ja mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 215 x 429 x 330 mm
- Toote kaal: 7,5 kg

