



### Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

- Приготовление 7 видов кофе
- Автоматический капучинатор
- Черный
- Регулируемая кофемолка,  
5 степеней



HD8768/09

Особенный оттенок вкуса для каждого момента

Замена зерен всего одним нажатием

Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения.

#### Современные технологии для идеального кофе

- 5 степеней помола для выбора крепости кофе
- 100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

#### Удобные решения, продуманные до мелочей

- Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

#### Разнообразие кофейных напитков на любой вкус

- Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Автоматическая кофемашина

Приготовление 7 видов кофе Автоматический капучинатор, Черный, Регулируемая кофемолка, 5 степеней

# Особенности

### Регулируемые жернова, 5 степеней



Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

### 100%-но керамические жернова



Надежные 100%-но керамические жернова гарантируют наслаждение отличным кофе в

течение долгих лет. Керамика обеспечивает идеальный помол зерен, благодаря чему вода равномерно проникает в них, впитывая вкус и аромат. В отличие от обычных, керамические жернова не перегревают зерна и устраняют жженный привкус напитка.

### Съемная варочная группа



Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

HD8768/09

### Функция памяти



Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.



### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

## Автоматическая кофемашина

Приготовление 7 видов кофе Автоматический капучинатор, Черный, Регулируемая кофемолка, 5 степеней

# Характеристики

### Технические характеристики

- Давление насоса: 15 бар
- Емкость контейнера для кофейных зерен: 290 г
- Емкость контейнера для отходов: 15 порций
- Высота чашки (макс.): 142 миллиметра
- Время приготовления одной порции напитка: От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго) с
- Бойлеры: 1
- напряжение: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Длина шнура: 0,8 м
- Вместительный резервуар для воды: 1,9 Д

### Забота об окружающей среде

- Потребляемая мощность при заваривании: 1850 Вт

### Общие характеристики

- Одновременное приготовление чашек кофе: 2
- Вид кофе: Цельные кофейные зерна, молотый кофе
- Запрограммированные напитки: 3
- Настройки крепости кофе: 5
- Настройки температуры: 3
- Настройки помола: 5
- Тип бойлера: Быстрый нагрев бойлера
- Тип дисплея: ЖК
- Специальные функции: Кофемолка с керамическими жерновами, Ручной капучинатор с насадкой-панарелло, Встроенный молочный кувшин, Опция пара, Предварительное заваривание, Опция кипятка, Автоматический капучинатор
- Настраиваемые характеристики для каждого напитка: Регулировка крепости кофе, Регулируемая температура, Регулировка объема

напитка

- Удобное и простое использование: Регулируемый носик, Съёмный поддон для капель, Автоматический переход в режим ожидания, Автоматическое отключение
- Простая очистка и обслуживание: Автоматический цикл удаления накипи, Съёмная варочная группа, Дополнительно: фильтр для воды Brita, Цикл автоматического ополаскивания, Совместимость с фильтром AquaClean
- Кофейные напитки: Эспрессо, капучино, горячая вода, Café Crème, молочная пена, эспрессо макиато, latte макиато

### Отделка

- Материал бойлера: Нержавеющая сталь
- Материал поддона для капель: Нержавеющая сталь
- Материал основного корпуса: Пластик
- Материал резервуара для воды: Пластик

### Страна изготовления

- Сделано в: Европа

### Обслуживание

- Гарантия 2 года: Да

### Вес и габариты

- Вес изделия: 8,5 кг
- Размеры изделия (Ш x Г x В): 256 x 470 x 350 миллиметра

### Дизайн

- цвет: Черный

