




### Saeco Moltio Kaffeevollautomat

- 6 Kaffeespezialitäten
- Integrierte Milchkaraffe
- Schwarz



HD8769/01

## In jeder Tasse die richtige Bohnensorte

Hoch geschätzte Kaffeemaschine mit hervorragender Kaffeequalität

Die Moltio wurde von Verbrauchern getestet und für gut befunden. Sie gilt als robuste Kaffeemaschine mit hoher Kapazität und beeindruckt mit hervorragender Kaffeequalität.

#### Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 6 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Cappuccino und Latte Macchiato mit einem Knopfdruck dank integriertem Milchbehälter
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

#### Jeder Kaffee ein Meisterstück

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langanhaltendem Keramikmahlwerk
- Perfekter Milchschaum dank Latte Perfetto-Technologie
- Heißer Kaffee ab der ersten Tasse dank schnell aufheizendem Boiler

#### Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach
- Cleveres Design passend für Ihre Küche
- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Besonderheiten

### Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

### 6 Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl von Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Lust auf einen Espresso, einen Kaffee oder ein Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Nullkommanichts für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

### Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken



Dieser Kaffeevollautomat führt eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine durch, was für einen großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse sorgt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet, wenn sie entkalkt werden muss, und leitet Sie mit klaren Bildschirnmeldungen an, was Sie wann tun müssen.

### Mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet Kaffeegenuss im Überfluss – mischen Sie Ihren Kaffee ganz

nach Ihrem Geschmack. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

### Einfacher Zugriff von vorne



Der Kaffeevollautomat ermöglicht eine mühelose Bedienung dank Zugriff auf den Wassertank und Satzbehälter von vorne.



**Das "Grüne Logo" von Philips**  
Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrierte Milchkaraffe, Schnelle Reinigung des Milchbehälters
- Benutzeroberfläche: Einfaches Display

## Technische Daten

- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 l
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 290 g
- Farbe und Design: Schwarz
- Kabellänge: > 100 cm
- Ursprungsland: Rumänien
- Filterkompatibilität: Brita Intenza
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 142 mm
- Produktabmessungen: 256 x 350 x 470 mm
- Spannung: 230 V
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wassertank: Zugriff von vorne
- Produktgewicht: 8,5 kg
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Temperatureinstellungen: 3
- Benutzerprofile: 1

## Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- Hauptschalter, Ein-/Aus-Schalter: Nein, Ja
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe

## Diverses

- Kaffeespezialitäten: Cappuccino, Kaffee, Espresso, Heißes Wasser, Latte Macchiato, Milchschaum
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

