

飞利浦 Saeco Syntia
自动浓缩咖啡机

经典奶泡器
黑色 不锈钢

HD8833/15



在家品味意大利浓缩咖啡的美妙滋味

精致时尚的现磨速溶咖啡系统

精致、性能、设计和高端材料的完美综合体

原汁原味的完美意式咖啡

- 美味奶泡源于经典奶泡器
- 快速加热器，即可冲煮咖啡
- 完全采用陶瓷研磨器，咖啡不会烧焦


根据您的口味制作饮料

- 保留您最爱的咖啡醇度和浓度
- 可调节研磨器，调出各种咖啡
- 可调节出水口，避免热量损失并完美流出每一杯咖啡

易于清洁和保养

- 自动清洁与除垢让机器始终洁净如初
- 可分离式煮煮套件，清洁极为方便
- 可用洗碗机清洗的部件，清洁极为方便

 Saeco



产品亮点

完全采用陶瓷研磨器



这款浓缩咖啡机配有全陶瓷研磨器。Saeco 采用陶瓷研磨器，可获得均匀的研磨效果而不会使咖啡豆过热，制作出完美口味浓缩咖啡。陶瓷还可以确保持久的性能和全静音操作。

快速加热器



Saeco 的快速加热器技术可确保您的咖啡机随时就绪。现在，无需再为冲煮浓缩咖啡而等待，轻松坐享杯杯美味咖啡。

经典奶泡器



这款 Saeco 浓缩咖啡机配有经典奶泡器，咖啡师称之为“Pannarello”。其可以释放蒸汽，需将其浸入牛奶中，制作出华丽的奶

泡。以传统方式制作美味的鲜奶特制品，释放您内心的咖啡师灵感！

保留咖啡的醇度和浓度



得益于可调节咖啡醇度和浓度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美浓缩咖啡。只需按一下按钮，便可用您喜爱的咖啡杯享用高品质咖啡饮品。

可调节出水口



浓缩咖啡机的可调节出水口可完美流出每一杯咖啡，防止咖啡溅出或倒入杯中时变凉。这样，浓缩咖啡可始终保持在舒适的温度，同时保持咖啡机的洁净。

部件可用洗碗机清洗



为了方便，您可以用洗碗机清洗 Saeco 的水盘和奶泡器或奶瓶。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。

5 档可调节研磨器



不同的咖啡粉要求不同大小的颗粒才能展现各种风味。这款浓缩咖啡机的研磨颗粒为 5 档调节，从制作醇厚浓缩咖啡的最细研磨档到品味较淡奶油咖啡的最粗研磨档。

可分离式煮煮套件



Saeco 发明的冲煮套件是确保浓缩咖啡机自动冲煮的核心部件。可从正面或侧面轻松操作冲煮套件，具体取决于型号。可将其轻松拆卸，放在水龙头下轻松冲洗，确保最佳清洁效果。

规格

完美的浓缩咖啡

- 浓缩咖啡技术: Saeco 自适应系统, 香气提取系统: 预烹煮

多种口味

- 各式牛奶: Pannarello: 打奶泡

易于使用

- 清洁和维护: 自动咖啡回路冲洗
- 用法: 可调节咖啡喷嘴, 分流研磨咖啡, 正面操作全部功能, 快速产生蒸汽, 可分离式烹煮套件, 可分离式水箱

技术数据

- 加热器: 不锈钢
- 频率: 50 赫兹
- 功率: 1400 瓦
- 电压: 240 伏
- 泵压: 15 巴

重量和尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 256x315x415 毫米
- 咖啡豆容量: 250 克
- 咖啡渣饼箱容量: 8 份
- 水箱容量: 1.2 升



发行日期 2013-11-07

版本: 3.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com