

PHILIPS

Saeco

全自动浓缩咖啡机

Exprelia

集成式牛奶壶和奶泡器

不锈钢

5 档可调节研磨器



HD8854/15



完美、热、干净。

这就是高端的奶泡体验

Exprelia 可随时为您冲泡杯杯地道的香醇咖啡。无论您喜欢什么味道，只需轻轻一按。咖啡机的即时饮品选择界面以及双加热器，让您随意选择，随时喝到最爱的咖啡。

原汁原味的完美意式咖啡

- 集成式储奶容器，打造完美奶泡
- 双加热器，即刻获得鲜奶特制品
- 完全采用陶瓷研磨器，咖啡不会烧焦

根据您的口味制作饮料

- 保留您喜爱的咖啡设置
- 可调节研磨器，调出各种咖啡
- 提升咖啡 Crema 层和浓度

易于清洁和保养

- 自动清洁与除垢让机器始终洁净如初
- 全自动双清洁，打造洁净卫生的奶泡
- 可分离式烹煮套件，清洁极为方便

产品亮点

完全采用陶瓷研磨器



这款浓缩咖啡机配有全陶瓷研磨器。Saeco 采用陶瓷研磨器，可获得均匀的研磨效果而不会使咖啡豆过热，制作出完美口味浓缩咖啡。陶瓷还可以确保持久的性能和全静音操作。

8 档可调节研磨器



不同的咖啡粉要求不同大小的颗粒才能展现全部风味。这款浓缩咖啡机的研磨颗粒为 8 档调节，从制作醇厚浓缩咖啡的最细研磨档到品味较淡咖啡的最粗研磨档。

保留您的咖啡设置



得益于我们创新的可调节咖啡醇度、浓度和温度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美浓缩咖啡。只需按一下按钮，便可用您喜爱的咖啡杯享用高品质咖啡饮品。

可分离式煮煮套件



Saeco 发明的冲煮套件是确保浓缩咖啡机自动冲煮的核心部件。可从正面或侧面轻松操作冲煮套件，具体取决于型号。可将其轻松拆卸，放在水龙头下轻松冲洗，确保最佳清洁效果。

自动双清洁储奶容器



这款 Saeco 浓缩咖啡机可对储奶容器进行全自动双清洁。双清洁采用两个独立的蒸汽清洗周期，可在制作每种咖啡饮品后快速冲洗储奶容器，确保牛奶饮品始终新鲜美味。享受洁净卫生的奶泡从未如此简单。

自动清洁与除垢



Saeco 把这款浓缩咖啡机设计为在机器开机或关闭时，自动用水清洁咖啡回路，令每一杯咖啡都呈现出非凡、清新的口味。定期除垢可延长浓缩咖啡机的使用寿命。本产品不仅在需要除垢时进行提示，还会在机器上开始自动除垢过程，并在需要您参与时通过清晰的屏上信息对您进行指导。除垢，从未如此简单！

专业双加热器



这款 Saeco 全自动浓缩咖啡机具有 2 套独立加热系统，完美满足最佳咖啡芳醇度或牛奶起泡温度需求，时刻保证专业性能和速度。您能够随意制作一杯接一杯的拿铁玛琪朵和卡布奇诺，杯杯品质如一，而无需等待。

集成式储奶容器



用可自动清洁的储奶容器，品味美味的鲜奶特制品。只需将牛奶倒入储奶容器，然后插回咖啡机并选择您喜爱的咖啡饮料即可。无论是制作拿铁玛琪朵、卡布奇诺，还是拿铁咖啡，几秒钟之内，即可享用到美味牛奶饮品。您的 Saeco 浓缩咖啡机具有可自动清洁的储奶容器，这意味着每次使用后都会通过两个蒸汽清洗周期清洁储奶容器的硬管，确保新鲜奶味始终如一。

提升 Crema 层和浓度



这款 Saeco 采用我们专利的 Crema 层和浓度提升技术。通过该旋钮可方便地定位咖啡机的出水口，平滑调节计数器压力，改变浓缩咖啡的浓度和 Crema 层。亲身体会一下，找到您最爱的口感。

规格

技术规格

加热器材质: 不锈钢
热水器数量: 1 个加热器
泵中水压: 15 巴 (香醇的浓缩咖啡)
支持的咖啡类型: 研磨咖啡, 未研磨咖啡豆
原产地: 意大利制造, 意大利设计
可分离式煮煮套件
功率: 1400 瓦
电压: 220 伏
频率: 50 赫兹
电线长度: 80 厘米

可持续发展

自动待机选项

香醇的浓缩咖啡

浓缩咖啡技术: Saeco 自适应系统, 香气提取系统, 预煮, SBS: 奶油调配器

服务

2 年全球保修

多种口味

各式牛奶: 集成自动加奶功能, 牛奶份量选择器, 可分离式奶瓶

易于使用

清洁和维护: 自动咖啡回路冲洗, 自动牛奶回路冲洗, 除垢周期

用法: 可调节咖啡喷嘴, 分流研磨咖啡, 正面操作全部功能, 瞬间产生蒸汽 (双加热器), 可分离式煮煮套件, 可分离式水箱

重量和尺寸

最大杯高: 150 毫米
产品重量: 13.4 千克
产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 245 x 360 x 420 毫米
咖啡豆容量: 300 克
废弃物容器容量: 11 份
奶瓶容量: 0.5 升
水箱容量: 1.5 升

