



Saeco Incanto Machine espresso Super Automatique

- 3 boissons
- Mousseur à lait classique
- Noir laqué
- AquaClean



HD8911/01



Design élégant. Café d'une qualité impressionnante.

Technologie sophistiquée pour des arômes intenses

La Saeco Incanto est à la pointe de sa gamme. Son corps d'une élégance sublime accueille une technologie italienne de haute qualité, conçue pour préparer un café au goût divin, jour après jour. Votre rêve est exaucé.

Un choix de café pour chaque moment

- Savourez 3 boissons différentes, en toute simplicité
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Longueur réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

La perfection à chaque café

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistante
- Finitions noir laqué de haute qualité aux lignes précises
- Du café chaud dès la première tasse avec Thermobloc

Attention et anticipation

- Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage
- Une conception compacte maximisant les contenances
- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé
- Nettoyage impeccable grâce au groupe café entièrement amovible

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Points forts

Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

3 boissons



Savourez vos boissons préférées, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine Super Automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Filtre AquaClean



AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café

en purifiant l'eau. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans le circuit d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

Rinçage automatique et détartrage guidé



Cette machine espresso rince automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage et à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Cette dernière vous prévient lorsqu'il est temps de la détartrer et vous guide par le biais de messages clairs à l'écran vous indiquant lorsque vous devez intervenir et ce que vous devez faire.

Mousseur à lait classique



Le mousser à lait classique, également appelé « pannarello » par les baristas, vous permet de préparer une onctueuse mousse de lait pour votre cappuccino. Préparez de savoureuses boissons lactées tel un vrai barista !

Personnalisez vos cafés



Cette machine Super Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Design compact et haute capacité



Les réservoirs de grains de café et d'eau ainsi que le bac à marcs de cette machine ultra-compacte sont de plus grande capacité, pour des remplissages moins fréquents. Très pratique et performante, cette machine intelligente Super Automatique est équipée d'un réservoir d'eau, d'un réservoir de grains de café et d'un bac à marcs de grande contenance.

Finitions noir laqué de haute qualité

Le moindre détail de cet appareil a été conçu et fabriqué avec un excellent niveau de qualité. Ses finitions noires de haute qualité inspirées par le design et le savoir-faire italiens résisteront à l'épreuve du temps, que votre cuisine soit de style classique ou contemporain. Cette élégante machine 100 % design est aussi raffinée que le café qu'elle prépare.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Mousseur à lait classique
- Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques

- Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Couleur et finitions: Noir laqué
- Longueur du cordon: > 100 cm
- Pays d'origine: Roumanie
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 150 millimètre
- Dimensions du produit:
221 x 340 x 430 millimètre
- Tension: 230 volt
- Bac à marcs: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès par le haut
- Poids du produit: 7,2 kg

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café: Réglable
- Réglages du broyeur: 5
- Sélecteur d'intensité préalable: Non
- Réglages de température: 3
- Profils utilisateur: 1

Autres fonctionnalités

- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Gusto Perfetto
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide
- Groupe café amovible

Variété

- Boissons: Espresso, Espresso Lungo, Eau chaude
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non