

PHILIPS

面包机

Viva Collection

14 种菜单（附酸奶制法）

1000 克

黑色

13 小时延时器



HD9046/90



每天都有新鲜的面包将您唤醒

烘焙任何风味。既简单又美味！

您会爱上每天早晨令人无法抗拒的新鲜热面包的味道！很简单...晚上加入原料，将延时器设定为第二天早晨，剩下的事情就交给面包机吧。

美味面包我作主

- 14 种预设程序，让您轻松制作面包、面团、果酱甚至酸奶
- 3 种烘烤程度，制作您喜爱的面包皮
- 烘焙 2 种大小的面包，最大为 1 千克
- 长达 13 小时的延时器，每天都是新鲜烘焙的面包将您唤醒
- “添加”指示灯，适合制作具有附加原料的特色面包

轻松制作美食

- 人性化设计，静音 (< 55 dbA) 且体积小巧
- 非常舒适的控制面板位置，适合所有用户
- 随附方便的食物制作手册
- 随附量杯和量匙
- 您可以通过大规格视窗观看面包膨发并变成褐色的过程

享用自制酸奶

- 随附酸奶容器


产品亮点

用于制作面包和果酱的 14 种程序




飞利浦面包机具有 14 种易于使用的预设程序，可精致烘焙各种面包，从口味丰富、令人满意的全麦面包到无麸质的法式甜品，应有尽有。其还可制作香菜籽黑麦面包、复活节面包等特色面包、美味的意大利面团、甚至果酱。无论烘焙什么，您都会轻松获得美味食品，因为预设程序会处理温度和时间，以便获得优选精致结果。如果时间比较急，您可以使用快速程序加速烘焙，甚至还可以使用程序，仅需 1 小时便可完成烘焙。

3 种烘烤程度




得益于先进的温控系统，飞利浦 VIVA 面包机可按您喜爱的口味来烹饪面包，无论是松软、香甜，还是焦脆的面包皮，只需按下控制面板上的按钮即可轻松完成。

2 种面包大小可供选择



根据您的需要烘焙适量的面包。只需根据需要在控制面板上选择面包大小，便可烘焙出中等（750 克）或较大（1000 克）规格的面包。

长达 13 小时的定时功能



每天早晨都可以享受令人无法抗拒的新鲜热面包的味道 – 体验真正的款待，开始美好的一天！只需在前一天晚上设置延时器，面包机便可在您睡觉期间为您制作和烘焙面包，让您醒来后随时都可享用新鲜美味的面包。

“添加”原料指示灯



在混合阶段，面包机会发出“蜂鸣”音，提醒您将其特殊原料添加至特色面包中（如果需要）。

噪音低 (< 55 dBA) 且体积小巧



该面包机采用非常人性化的设计，静音 (55 dbA) 操作，每天清晨伴随着新鲜面包的诱人香味醒来，静音。小巧的设计，可与所有现代厨房融为一体。

非常舒适的控制面板



非常舒适的控制面板位置，适合所有用户

随附食谱



随附方便的食品制作手册

随附量杯和量匙

随附量杯和量匙

大规格视窗

您可以通过大规格视窗观看面包膨发并变成褐色的过程

酸奶制作



使用专用酸奶程序享用自制酸奶。随附酸奶容器。配有盖子，存放更方便。

规格

包含附件

烘烤罐: 最大 1 千克

量杯

量匙

叶片

带盖的酸奶容器

设计规格

颜色: 黑色

普通参数

添加原料信号

面包大小: 750 克、1 千克

烘烤程度: 3

冷却外壁

面团程序: 意大利面、普通面团 (比萨、小甜饼、硬面包圈等)

延时器小时数: 13

果酱程序

LCD 液晶显示屏

叶片数: 1

程序数: 14

防滑底座

单触式操作

快速程序

美味食谱

保温时长: 1 小时

酸奶程序

材料

烘烤罐: 铝合金

主体: PP 塑料

搅拌叶片: 铝合金

