



飞利浦 Pure Essentials
Collection
电蒸锅

9 升容量 900 瓦

优化预设计时



HD9140

原来食物可以更加美味

借助风味增加器来添加您喜欢的风味

这款高品质电蒸锅具有独特的风味增加器，可借助香草和香料的可口芳香，让蒸制的食物更加美味。预设计时、保温功能和专业食谱可帮助您餐餐享受自制的美味食物。

原来食物可以更加美味

- 风味增加器借助香草和香料的可口芳香来增强食物的风味
- 针对鱼类、蔬菜、米饭等各种食品的理想预设计时功能
- 食谱小册子包括专家提示和多种美食制法

毫不费力

- 数字计时器可发出完成信号，并可自动断电
- 可用洗碗机清洗的部件让清洁过程变得更加轻松
- 保温功能使食物随时可以食用
- 外部注水口方便在使用时给蓄水槽加水

智能功能

- 需要除垢时，除垢指示灯会亮起并伴有响铃和信号
- 电线储藏格使厨房台面保持整洁
- 可分离式 500 毫升水盘易于倾倒和清洗
- 加水指示灯在水位过低时会进行提示
- 可叠放蒸架的存放占用空间更少

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形


产品亮点

风味增加器



独特的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，让食物更加美味，展现出蒸制食物的真正风味。只需将您喜欢的香草和香料加入增加器，其余的工作将由蒸汽来完成。香草和香料的特有芳香随着蒸汽的热量释放出来，与食物味道彻底融合，产生令人垂涎的美味。

理想的预设计时功能



蒸制食物是一门精致的艺术，因此飞利浦电蒸锅具有一系列的预设计时器，在达到最佳蒸制时间后会自动关闭。预设计时功能可以帮助您烹调各种各样的食物，包括米饭、鸡蛋、蔬菜、鸡肉和鱼，给您带来保持全面营养和维生素的美味食物。

除垢指示灯

需要除垢时，除垢指示灯会亮起并伴有响铃和信号。

电源线存储装置

电线储藏格使厨房台面保持整洁。

食品制作手册




食谱小册子包括专家提示和多种美食制法。

部件可用洗碗机清洗



可用洗碗机清洗的部件让清洁过程变得更加轻松。

外部注水口



外部注水口方便在使用时给蓄水槽加水。

加水指示灯

加水指示灯在水位过低时会进行提示。

可叠放蒸架



可叠放蒸架的存放占用空间更少。

规格

一般规格

- 蒸架数量：3 件
- 水位计
- 过热和干烧保护
- 隔热手柄
- 防滑胶脚
- 开机指示灯

技术规格

- 电源：900 瓦
- 电压：220-240 伏
- 频率：50/60 赫兹
- 电线长度：100 厘米
- 蒸架容量：2.5 / 2.6 / 3.5 升
- 水箱容量：1.1 升

设计规格

- 颜色：黑色 / 金属色 / 红色
- 材料：塑料，带不锈钢部件

包含附件

- 米饭 / 汤 / 食物容器：1.2 升
- 蛋架

重量和尺寸

- 重量产品：2.3 千克
- 产品尺寸（高 x 阔 x 深）：312 x 450 x 227 毫米

