

PHILIPS

电水壶

Daily Collection

1.7 升、1800 瓦

双层杯体

保温

弹簧盖



HD9312/00



安全、快捷地煮水

电水壶采用双层防烫设计及不锈钢材质

新型飞利浦电水壶的壶身采用食品级不锈钢设计，可锁住热量和避免烫伤，其快速烧水功能让您高枕无忧！

使用安全

- 双外壳隔热设计
- PTC 技术，可实现保温加热，而不会反复烧开
- 蒸汽传感器、干烧防护和过热防护
- 食品级 SUS304 壶身和内盖，可实现安全烧水
- 进口的英国 STRIX 自动控温器，可实现精确的温度控制

易于使用

- 可轻松打开和注水
- 便于存放线缆的绕线装置
- 单键式弹簧盖，有助于避免烫伤
- 360° 无绳分体式底座，操作更简单

产品亮点

规格

双外壳设计



不锈钢内层和塑料外壳，双外壳设计，自然隔热，表面温度约为 40°C，防烫伤设计

电线自动回卷装置



可以根据需要调节电源线的长度，便于存放

设计规格

颜色: 白色 + 紫色
机身材料: 塑料 - 不锈钢

技术规格

容量: 1.7 升
电线长度: 0.75 米
频率: 50 赫兹
额定输入功率: 1800 瓦
电压: 220 伏

PTC 技术



水温保持在 85±5°C，不会反复烧开。保温开关和指示灯带来轻松操作

食品级不锈钢



食品级不锈钢

尺寸和重量

产品尺寸 (长×宽×高): 229 x 163 x 271 厘米
包装尺寸 (长×宽×高): 19.5×19.5×28.6 厘米
产品重量: 1.1 千克

三重保护

蒸汽传感器、干烧防护和过热防护

单键式弹簧盖



可轻松打开和关闭，有助于避免烫伤

可轻松打开和注水



可轻松打开和注水

360° 无绳分体式底座



操作更简单

