

# PHILIPS

## 电水壶

Daily Collection

1.5 升

1800 瓦

不锈钢

HD9313/21



## 安全、快捷地煮水

### 食品级不锈钢电水壶

新型飞利浦电水壶的壶身采用食品级不锈钢设计，其快速烧水功能让您高枕无忧！

#### 使用安全

- 食品级 SUS304 壶身和内盖，可实现安全烧水
- 进口的英国 STRIX 自动控温器，可实现良好的温度控制
- 蒸汽传感器、干烧防护和过热防护

#### 易于使用

- 360° 无绳分体式底座，操作简单
- 便于存放线缆的绕线装置
- 可轻松打开和注水
- 单键式弹簧盖，有助于避免烫伤
- 抛光不锈钢表面，易于清洁

## 产品亮点

### 360° 无绳分体式底座



360° 无绳分体式底座，操作简单

### 电线自动回卷装置



可根据需要调节电源线的长度，便于存放

### 可轻松打开和注水



可轻松打开和注水

### 食品级不锈钢



中国食品级不锈钢

### 进口的英国 STRIX 自动控温器

良好的温度控制，经久耐用

### 单键式弹簧盖

可轻松打开和关闭，有助于避免烫伤

### 抛光不锈钢

抛光不锈钢表面，易于清洁

### 三重保护

蒸汽传感器、干烧防护和过热防护

## 规格

### 设计规格

颜色: 金属银色

加热元件: 不锈钢

外壳材料: 不锈钢

开关材料: 聚丙烯 (PP)

### 普通参数

360 度底座

### 技术规格

容量: 1.5升

电线长度: 0.75 米

频率: 50 赫兹

电压 (全球): 220-240 伏

功率: 1800 瓦

### 尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 21.6x16.2x22.1 厘米

包装尺寸 (宽x厚x高): 20.3x20.3x25.3 厘米

产品重量: 1 千克

