

PHILIPS

电水壶

Daily Collection

1.7 升

1800 瓦

保温

HD9319/21



安全、快捷地煮水

不锈钢电水壶具有保温功能

新型飞利浦电水壶的壶身采用食品级不锈钢设计，保温加热而不会再次煮沸，其快速烧水功能让您高枕无忧！

使用安全

- 食品级 SUS304 壶身和内盖，可实现安全烧水
- 进口的英国 STRIX 自动控温器，可实现温度控制
- PTC 技术，可实现保温加热，而不会反复烧开
- 蒸汽传感器、干烧防护和过热防护

易于使用

- 360° 无绳分体式底座，操作简单
- 便于存放线缆的绕线装置
- 可分离式不锈钢滤网，易于清洁
- 可轻松打开和注水
- 单键式弹簧盖，有助于避免烫伤
- 时尚竖直壶身，具有抛光不锈钢表面

产品亮点

360° 无绳分体式底座



360° 无绳分体式底座，操作简单

电线自动回卷装置



可根据需要调节电源线的长度，便于存放

可分离式过滤网

可分离式不锈钢滤网，可有效过滤每杯水。可分离式设计，清洁方便

可轻松打开和注水



可轻松打开和注水

食品级不锈钢



中国食品级不锈钢

进口的英国 STRIX 自动控温器

温度控制，经久耐用

单键式弹簧盖



可轻松打开和关闭，有助于避免烫伤

PTC 技术

水温保持在 $85\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，不会反复烧开。保温开关和指示灯带来轻松操作

时尚竖直壶身

一改传统的圆形壶身，采用具有抛光不锈钢表面的时尚竖直壶身

三重保护

蒸汽传感器、干烧防护和过热防护

规格

设计规格

颜色: 金属银色

加热元件: 不锈钢

外壳材料: 不锈钢

开关材料: 聚丙烯 (PP)

普通参数

360 度底座

技术规格

容量: 1.7 升

电线长度: 0.75 米

频率: 50 赫兹

电压 (全球): 220-240 伏

功率: 1800 瓦

尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 25x15.4x23.3 厘米

包装尺寸 (宽x厚x高): 22.3x22.3x29.7 厘米

产品重量: 1.3 千克

