

# PHILIPS

## 双外壳电水壶

Viva Collection

1800瓦

1.7升

双外壳设计

星白色和加勒比海蓝色



HD9328/08



## 专为快捷，安全煮水设计

### 双层防烫壶体有效安全隔热

新款飞利浦水壶的壶身\*采用双外壳设计,在烧水过程中有效隔热,避免烫伤,让煮水安心。  
(\*金属部分除外)

#### 使用安全，快捷煮水

- 双外壳隔热设计可实现快速，安全烧水
- Strix 自动温控器，提供多重安全保障
- 采用法国标准304食品级不锈钢材质
- 不锈钢防溢壶嘴
- 平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

#### 使用轻松自在

- 一体无缝成型内胆轻松擦洗
- 单键式弹簧盖开启不锈钢内盖
- 电水壶通电后，操作指示灯会亮起
- 360°无绳旋转底座，可轻松拿起和放下
- 便于存放线缆的底座绕线装置

# 产品亮点

## 双外壳隔热设计



双外壳设计带给您安全的烧水体验（\*金属部分除外），比飞利浦电水壶HD9306（普通单层电水壶）提供50%持久的保温效果

## Strix 自动温控器



英国设计的Strix自动温控器具备多重安全系统，防止短路和干烧，并在水煮沸后或将煮水壶从底座拿起时自动关闭电源

## 食品级金属部件



采用法国标准304食品级不锈钢材质，可实现饮水安全和健康

## 不锈钢壶嘴



食品级不锈钢打造防溢壶嘴，有效避免烧水过程中水花外溅，保证烧水安全和饮水健康

## 平底板加热组件

平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁

## 一体无缝成型内胆设计



一体无缝成型内胆，配合大开盖设计，快速沸腾，方便清洗

## 单键式弹簧盖



食品级不锈钢打造的单键式弹簧盖，一键开启，并可避免接触蒸汽

## 操作指示灯



电开关中自带的美观指示灯会指示电水壶已通电。

## 360°无绳旋转底座



360°无绳旋转底座，可轻松拿起和放下。

## 绕线装置



线缆可缠绕在底座上，让电水壶方便收纳在厨房任何位置。

# 规格

## 原产地

原产地: 中国

## 普通参数

产品特征: 360°底座, 自动断电, 防干烧保护, 外壳炫酷, 平底板加热组件, 防滑底座, 通电开关, 弹簧盖和防溢壶嘴, 弹簧盖

## 服务

2年全球保修

## 环保

包装: 回收材料超过90%  
用户手册: 100%再生纸

## 技术规格

电源线长度: 0.75 米  
额定频率: 50/60 赫兹  
功率: 1800 瓦  
额定电压: 220 伏

## 重量和尺寸

包装尺寸 (长x宽x高): 235x220x255 毫米  
重量 (含包装): 1.55 千克  
产品重量: 1.124 千克

## 设计

颜色: 星白色和加勒比海蓝色

## 抛光

材料过滤器: 不锈钢  
材料加热组件: 不锈钢

