

# PHILIPS

## 电水壶

Viva Collection

1910 瓦

金属金色

1.7 升

HD9330/50



## 健康饮水 悦彩生活

安全快捷煮水，尽享多彩生活

新型飞利浦电水壶 HD9330/50 使用食品级不锈钢，经过 15,000 次安全测试，煮水更安心。突破传统电水壶设计，壶身时尚简洁，更结合香槟金，为您的生活倍添喜悦。

### 易于使用

- 简易杯盖和注水口
- 电水壶打开后，操作指示灯会亮起
- 电源线绕线装置，理线更方便
- 360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
- 保温功能可将水温保持在您设定的温度
- 按钮盖，便于注水和清洁
- 不锈钢滤网
- 易读水位计

### 快速煮水，轻松清洁

- 可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件
- 坚实耐用的电水壶，具有香槟金色不锈钢壶身

### 使用安全

- 多重安全保护
- 法国标准食品级不锈钢

# 产品亮点

## 360° 无绳分体式底座



360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

## 电源线绕线装置



线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。

## 简易杯盖和注水口



电水壶可通过壶口或打开上盖来注水。

## 操作指示灯



开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。

## 平板加热组件



不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便

## 多重安全保护

多重安全系统，防止干烧，并可在水烧开后或从底座提起时自动断电。

## 保温功能



保温功能可将壶水保持在一定温度。

## 食品级不锈钢

法国标准食品级不锈钢

## 坚实耐用的金属电水壶



坚实耐用的金属电水壶，采用香槟金色不锈钢壶身，彰显时尚感，专为确保持久使用寿命而设计。

## 带释放钮的弹簧盖



带释放钮的弹簧盖，便于注水和清洁，并可避免接触蒸汽。

## 不锈钢滤网



不锈钢滤网

## 水位计



易读水位计

## 通过安全测试

经过 15000 次安全测试，煮水更安心

# 规格

## 设计规格

加热元件: 不锈钢  
外壳材料: 不锈钢  
开关材料: 聚丙烯 (PP)  
颜色: 金属金色

## 普通参数

无线设计  
防滑胶脚  
简易注水口  
电源线存储装置  
自动断电

防干烧保护  
360 度底座  
壶盖和壶口注水  
平底板加热组件

## 技术规格

容量: 1.7 升  
电线长度: 0.75 米  
频率: 50/60 赫兹  
功率: 1910 瓦  
电压: 220 伏

## 尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 15.6 x 24.0 x 22.5 厘米

## 服务

2 年全球保修

