



## Saeco Incanto Kaffeevollautomat

- Bereitet 7 Kaffeespezialitäten zu
- Integr. Milchaufschäumer +  
Milchkanne
- Edelstahl
- 8-stufiges, anpassbares  
Mahlwerk



HD9712/01

# Professioneller Espresso für zu Hause

## Perfekter Kaffee im Handumdrehen

Saeco stellt die Incanto Executive vor, ein zeitloses Meisterstück, entwickelt für Perfektion. Mit professionellen Merkmalen wie dem Keramikmahlwerk und zwei Durchlauferhitzern können Sie im Handumdrehen Ihren perfekten Kaffee zubereiten.

### **Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee**

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langanhaltendem Keramikmahlwerk

### **Komfortable Handhabung gehört einfach dazu**

- Die vollständig herausnehmbare Brühgruppe kann in kürzester Zeit gereinigt werden

### **Eine Vielfalt an Kaffee genau nach Ihrem Geschmack**

- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 8 Mahlgradeinstellungen ab
- Die Auswahl der Kaffeestärke merkt sich genau, wie stark Sie es mögen
- Genießen Sie eine Crema nach Ihrem Geschmack mit nur einer Drehung des Reglers

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

## Kaffevollautomat

Bereitet 7 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, 8-stufiges, anpassbares Mahlwerk

# Besonderheiten

### Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

### Herausnehmbare Brühgruppe



Effizienz und Benutzerfreundlichkeit waren wichtige Inspirationen, als Saeco vor 30 Jahren die erste Brühgruppe erfand. Bis heute ist sie ein inspirierendes, fortschrittliches Stück Technologie. Wie immer ist sie ganz einfach zu reinigen - nehmen Sie sie einfach heraus, waschen Sie sie unter fließendem Wasser ein paar Sekunden lang ab, und setzen Sie sie wieder genauso einfach ein.

### Stimmen Sie den Kaffeegeschmack ab



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen.

Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über acht verschiedene Einstellungen – von der feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

### Memo-Funktion



Sobald Sie Ihre ideale Stärke aus den fünf verschiedenen Einstellungen gewählt haben, können Sie diese sowie Ihre gewünschte Tassenfüllmenge und Temperatur ganz einfach mit der Memo-Funktion speichern. Dann werden Sie in Zukunft jede Tasse genau nach Ihrem Geschmack erhalten. Sie werden die Maschine nie mehr erneut erinnern müssen, im Gegensatz zum lokalen Barista.

### Verfeinerte Qualität von Crema und Aroma



Genießen Sie eine Crema genau nach Ihren Vorlieben, und entdecken Sie ein breites Spektrum an Geschmacksrichtungen – und das alles mit nur einer Drehung eines Reglers! Sie können den Kaffeefluss und den Brühdruk anpassen, um unterschiedliche Aromen und Konsistenzen der Crema mit einer einfachen Bewegung zu erzeugen. Drehen Sie den Regler nach links für eine luxuriöse, dicke Crema für einen intensiven und vollmundigen Espresso, oder drehen Sie ihn nach rechts für einen leichter schmeckenden Kaffee mit weniger Crema.

HD9712/01

# Daten

### Technische Daten

- Pumpendruck: 15 bar
- Kapazität des Milchbehälters: 500 l
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 350 g
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 14 Portionen
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Brühzeit einer Tasse: 45 (Espresso) bis 100 (Kaffee) Sek.
- Durchlauferhitzer: 2
- Kabellänge: 0,8 m
- Kapazität Wasserbehälter: 1,6 l
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 230 V

### Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1500 W

### Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Geeignet für: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Vielfalt auf Knopfdruck: 7
- Kaffeestärke-Einstellungen: 5
- Temperatureinstellungen: 3
- Mahlgradeinstellungen: 8
- Art des Behälters: Hochwertiger Behälter
- Displaytyp: TFT
- Spezielle Funktionen: Keramikmahlwerk, Integrierter Behälter, Vorbrühen, Pulveroption, Drehknopf zur Einstellung der Crema
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Temperatur, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Anpassbare Milchschaummenge
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Abnehmbarer Wasserbehälter, Anzeige, Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Herausnehmbare Abtropfschale
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatischer Entkalkungsvorgang, Herausnehmbare Brühgruppe, Automatisches Reinigen des Behälters, Automatischer Spülvorgang
- Kaffeespezialitäten: Espresso, Cappuccino, heißes Wasser, Caffé Crema, Milchschaum, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Ristretto, Caffé Latte

### Ausführung

- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Abtropfschale: Edelstahl
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Material Wasserbehälter: Kunststoff

### Ursprungsland

- Hergestellt in: Italien

### Service

- 2 Jahre Garantie

### Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 16,5 kg
- Produktabmessungen (B x T x H): 280 x 370 x 420 mm

### Design

- Farbe: Edelstahl

Ausstellungsdatum  
2018-03-13

Version: 3.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)