

飞利浦 Satinelle
脱毛器



HP2844/00

Satinelle 美容脱毛器

令皮肤保持光洁顺滑数周之久

独特的飞利浦美容脱毛器能够将毛发彻底拔除，保持皮肤数周光滑无短茬。重新长出来的毛发既柔软又纤细，脱毛快速且轻松。

令皮肤保持光洁顺滑数周之久

- 独特的飞利浦美容脱毛器

更容易清洁，使用更卫生

- 可水洗的脱毛刀头
- 清洁刷

适用于敏感部位

- 防敏感保护盖

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

技术规格

- 电源：交流电（电源式）
- 电压：100 伏，110-127 伏或 220-240 伏（50-60 赫兹）
- 马达：直流电机
- 功率：3 瓦
- 光盘数：21
- 触点数：20
- RPM: 速度 I: 1.900 分钟，速度 II: 2.200 分钟
- 拉拔次数 / 秒：速度 I: 600, 速度 II: 733

附件

- 敏感区域保护盖
- 清洁刷

物流数据

- CTV
- 托盘大小：EU: 80 x 120, GB: 100 x 120 厘米
- 托盘数量：EU: 288, GB: 360 件
- 层数：欧盟：4, 英国：4
- 每一层的小包装盒数：欧盟：12, 英国：15

重量和尺寸

- 彩盒尺寸：184 x 194 x 62 毫米
- 包装设计：封闭的彩盒，可悬挂
- 彩盒重量：560 G
- 小包装盒尺寸：379 x 194 x 218 毫米
- 小包装盒重量：3600 G
- 每个小包装盒中的数量：6 件

产品亮点

独特的飞利浦美容脱毛器

独特的飞利浦美容脱毛器能够将毛发彻底拔除，保持皮肤数周光滑无短茬。重新长出来的毛发既柔软又纤细。



发行日期 2009-07-31

版本：2.2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com