



Philips
Сешоар

1600 W

CoolShot
2 настройки за скорост/
температура

Europe's
No.1
Hairdryer Brand
2006-2011*

*Based on independent 2011
cumulated volume sales data for
17 European countries

HP4961/22



Бързо и лесно сушене с отличен резултат

Компактен сешоар SalonDry Compact

Прекрасно оформена прическа

- 1600 W за нежно сушене
- 2 настройки за скорост за внимателно сушене
- Хладната струя фиксира прическата ви
- Тесен концентратор за насочена въздушна струя

Лесна употреба

- Компактен дизайн за лесно боравене
- Халка за лесно съхранение
- Концентраторът насочва въздушната струя за по-лъскава и блестяща коса
- 1,8 м кабел с цел максимална гъвкавост

PHILIPS

Акценти

1600 W за нежно сушене



Този сешоар с мощност 1600 W създава оптимално ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване, даващи прекрасен резултат всеки ден.

2 настройки за скорост



Внимателно сушене с 2 настройки за скорост

Хладна струя



Професионална функция, с която всеки стилист трябва да разполага. Бутонът CoolShot осигурява силен приток на студен въздух. Използва се след оформяне на прическата, за да я завърши и фиксира.

Компактна конструкция




Компактен и ергономичен, този сешоар носи предимствата на една интелигентна и модерна конструкция. В следствие на това той е лек и лесен за ползване, и в същото време достатъчно малък, за да може да се съхранява практически навсякъде.

Халка за лесно съхранение



Халка за лесно съхранение

Кабел 1,8 м



1,8 м кабел с цел максимална гъвкавост

Спецификации

Технически данни

- Напрежение: 110-127 и 220-240 V
- Power: 1600 W
- Дължина на кабела: 1,8 м
- Мощност: 1600 W

Характеристики

- Хладна струя
- Халка за окачване

Сервиз

- 2 години гаранция



Дата на издаване
2018-03-28

Версия: 5.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com