



飞利浦 Satinelle
脱毛器

HP6407/02

Satinelle Soft 美容脱毛器

带有旋转式按摩系统的美容脱毛器

这款便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。

旋转式按摩倍添舒适

- 旋转按摩系统

令皮肤保持光洁顺滑数周之久

- 独特的飞利浦美容脱毛器

更容易清洁，使用更卫生

- 可水洗的脱毛刀头

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

技术规格

- 电源：交流电（电源式）
- 电压：100 伏，110-127 伏或 220-240 伏（50-60 赫兹）
- 马达：直流电机
- 功率：3 瓦
- 光盘数：21
- 触点数：20
- RPM: 速度 I: 1.900 分钟，速度 II: 2.200 分钟
- 拉拔次数 / 秒：速度 I: 600, 速度 II: 733

附件

- 清洁刷

物流数据


- CTV: 884640702000
- 托盘大小：EU: 80 x 120, GB: 100 x 120 厘米
- 托盘数量：EU: 120, GB: 120 件
- 层数：EU: 3, GB: 2
- 每一层的小包装盒数：EU: 10, 英国：15

重量和尺寸

- 彩盒尺寸：190 x 90 x 240 毫米
- 包装设计：可以窗口插入和悬挂的彩盒
- 彩盒重量：545 G
- 小包装盒尺寸：390 x 184 x 258 毫米
- 每个小包装盒中的数量：4 件
- 小包装盒重量：2430 G

产品亮点

将脱毛时的疼痛感降至最低



旋转式按摩系统能让您的皮肤彻底放松，缓解脱毛时的不适感。并且可拆卸，易于清洗。

独特的飞利浦美容脱毛器

独特的飞利浦美容脱毛器能够将毛发彻底拔除，保持皮肤数周光滑无短茬。重新长出来的毛发既柔软又纤细。



发行日期 2009-07-31

版本：4.2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com