

飞利浦 Satinelle
脱毛器



HP6409

Satinelle Soft 美容脱毛器

具有旋转式按摩系统的美容脱毛器

这款全新的便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。

旋转式按摩倍添舒适

- 旋转按摩系统

令皮肤保持光洁顺滑数周之久

- 独特的飞利浦美容脱毛器

持握舒适

- 持握舒适

存放方便

- 附送旅行软袋

更容易清洁，使用更卫生

- 可水洗的脱毛刀头

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

技术规格

- 电源：交流电（电源式）
- 电压：100 伏，110-127 伏或 220-240 伏（50-60 赫兹）
- 马达：直流电 - 马达 14 伏
- 功率：3 瓦
- 光盘数：21
- 触点数：20


- RPM: 速度 1: 1800 分钟, 速度 2: 2200 分钟
- 拉拔次数 / 秒: 速度 1: 600, 速度 2: 733

重量和尺寸

- 包装设计：可以窗口插入和悬挂的彩盒
- 小包装盒尺寸：390 x 184 x 258 毫米
- 小包装盒重量：2550 G
- 每个小包装盒中的数量：4 件

产品亮点

将脱毛时的疼痛感降至最低



旋转式按摩系统能让您的皮肤彻底放松，缓解脱毛时的不适感。并且可拆卸，易于清洗。

独特的飞利浦美容脱毛器

独特的飞利浦美容脱毛器能够将毛发彻底拔除，保持皮肤四周光滑无短茬。重新长出来的毛发既柔软又纤细。



发行日期 2009-07-31

版本：4.2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com