



飞利浦 Satinelle  
脱毛器

HP6409/03

## Satinelle Soft 美容脱毛器

带有旋转式按摩系统的美容脱毛器

这款全新的便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。

### 旋转式按摩倍添舒适

- 旋转按摩系统

### 令皮肤保持光洁顺滑数周之久

- 独特的飞利浦美容脱毛器

### 存放方便

- 附送旅行软袋

### 适用于敏感部位

- 防敏感保护盖

### 用于轻柔地剃毛

- 另附剃毛刀头

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 物流数据

- 托盘数量 (欧盟) : 60 件
- 托盘数量 (英国) : 75 件
- 托盘大小 (欧盟) : 113.3 x 120 x 80 厘米
- 托盘大小 (英国) : 113.3 x 120 x 100 厘米

### 附件

- 敏感区域保护盖 : 适用于敏感部位
- 可拆卸式剃毛刀头 : 用于轻柔地剃毛
- 去死皮附件 : 减少向内生长的毛发
- 清洁刷 : 便于清洁
- 豪华存储袋 : 便于存储和保护

### 功能

- 旋转按摩系统
- 金属脱毛器
- 2 档速度设置

### 技术规格


- 电源 : 交流电 (电源式)
- 电压
- 马达 : 直流电 - 马达 14 伏
- 功耗 : 3 瓦
- 光盘数 : 21
- 触点数 : 20
- 速度 1 : 拉拔次数 / 秒 : 600
- 速度 2 : 拉拔次数 / 秒 : 733
- 速度 1 RPM: 最少 1800 次
- 速度 2 RPM: 最少 2200 次

### 重量和尺寸

- 彩盒尺寸 : 232 x 175 x 75 (高 x 阔 x 深) 毫米
- 彩盒重量 : 679.8 G
- 小包装盒尺寸 : 247 x 200 x 400 (高 x 阔 x 深) 毫米
- 小包装盒重量 : 3633 G
- 每个小包装盒中的数量 : 5 件


## 产品亮点

### 将不适感降至最低



旋转式按摩系统能让您的皮肤彻底放松，缓解脱毛时的不适感。并且可拆卸，易于清洗。

### 独特的美容脱毛器



独特的飞利浦美容脱毛器能够将毛发彻底拔除，保持皮肤数周光滑无短茬。重新长出来的毛发既柔软又纤细。



发行日期 2010-02-05

版本 : 5.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)