

飞利浦 Satinelle
脱毛器

HP6503/00



Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器

具有冰敷器和声波按摩系统的最轻柔的脱毛器

飞利浦第一款带有加强型冰敷器和声波按摩系统的陶瓷涂层脱毛器。

最大程度地减轻脱毛时的不适感

- 声波按摩系统

减少皮肤过敏

- 防敏感夹轮

柔和持久的光滑感受

- 加强型冰敷器

快速高效

- 具有陶瓷涂层的脱毛系统

使用更卫生

- 可水洗脱毛刀头使得清洁更方便、更卫生

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

重量和尺寸

- 彩盒尺寸: 235x192x116 (长 x 宽 x 高) 毫米
- 彩盒重量: 811 G
- 小包装盒尺寸: 258x592x195 (长 x 宽 x 高) 毫米
- 小包装盒重量: 4702 G
- 每个小包装盒中的数量: 5 件

功能

- 旋转式冰敷器
- 声波按摩系统
- 具有陶瓷涂层的脱毛系统
- 2 档速度设置

技术规格

- 电源: AC-RC (电源式)
- 电压: 100-240 伏
- 马达: DC 14 伏
- 功耗: 6 瓦
- 光盘数: 13

- 触点数: 24
- 速度 1: 拉拔次数 / 秒: 880
- 速度 2: 拉拔次数 / 秒: 1080
- 速度 1 RPM: 最少 2200 次
- 速度 2 RPM: 最少 2700 次

附件

- 可拆卸式剃毛刀头: 用于轻柔地剃毛
- 敏感部位冰敷器: 适用于敏感部位
- 绝缘筒套: 便于操作
- 去死皮附件: 减少向内生长的毛发
- 豪华存储袋: 便于存储和保护
- 清洁刷: 便于清洁

物流数据

- 托盘数量 (欧盟): 160 件
- 托盘数量 (英国): 200 件
- 托盘大小 (欧盟): 115 x 120 x 80 厘米
- 托盘大小 (英国): 115 x 120 x 100 厘米

产品亮点

声波按摩系统

高频按摩可最大程度地减轻脱毛时的不适感。

防敏感夹轮

减少对敏感肌肤的刺激, 加倍呵护您的肌肤。

加强型旋转式冰敷器

完美贴合身体的各处曲线, 达到理想的冷却效果, 脱毛柔和。

具有陶瓷涂层的脱毛系统

独特的陶瓷材料和符合人体工程学的形状, 脱毛速度* 与飞利浦 Satin Ice 冰肌全功能美容剃 / 脱毛器相比加快 20%。*

可水洗的脱毛刀头

可水洗脱毛刀头使得清洁更方便、更卫生



发行日期 2010-02-05

版本: 5.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com