

# PHILIPS

## 脱毛器

### SatinSoft

肌肤护理系统

干湿两用

剃毛刀头



HP6522/01



## 尽享丝般美肌

### 采用 Skin Perfect 系统的脱毛器

具有肌肤护理系统的飞利浦 SatinSoft 脱毛器可保护肌肤，清洁卫生。干湿两用，方便您在洗澡时轻松舒适地使用。随附带修剪梳的剃毛刀头。

#### 美丽肌肤

- 先进的技术：低刺激性银离子夹轮
- 去角质专用刷焕发光泽肌肤。
- 震动按摩头可激活您的皮肤

#### 柔滑肌肤

- 轻柔脱毛夹轮可温和去除毛发，减少毛发拉扯对肌肤伤害

#### 舒适脱毛

- 干湿两用，沐浴时和沐浴后皆可使用
- 根据您的需要选择适当的速度
- 可水洗的脱毛刀头更安全卫生

#### 敏感区域解决方案


- 剃毛刀头完美地贴合身体轮廓，带给您流畅的剃毛体验
- 敏感区域保护盖，呵护娇嫩的肌肤



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 防过敏夹轮



先进的技术：低刺激性银离子夹轮

## 去角质刷头



独特的飞利浦设计，包括低刺激性刷毛以保证清洁，完全贴合您的手形，随时都能轻松应对，可干湿两用。

## 按摩附件



温和震动按摩头可轻柔刺激和舒缓皮肤，为您带来愉悦的脱毛过程。

## 轻柔脱毛夹轮



此脱毛器具有轻柔脱毛夹轮，可温和去除毛发，减少毛发拉扯对肌肤伤害。

## 干湿两用




干湿两用。

## 两档速度选择



此款脱毛器具有两档速度选择。速度 1 适合特别柔和的脱毛，速度 2 适合特别有效的脱毛

## 带梳齿的剃毛刀头




可拆卸式剃毛刀头完美地贴合您的比基尼线或腋下区域，剃毛更贴近而顺滑。随附修剪梳。

## 敏感区域保护盖



此脱毛器具有敏感区域保护盖。专门为敏感肌肤打造，呵护娇嫩的肌肤，温和地脱毛

## 可水洗刀头



刀头可以拆卸并可水洗，使用更加卫生。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 功能

2 档速度选择

## 附件

清洁刷  
可拆卸式剃毛刀头  
敏感区域保护盖  
存储袋

## 技术规格

触点数: 20  
刀盘数: 21  
速度 1: 拉拔次数/秒: 666  
速度 2: 拉拔次数/秒: 733  
电压: 3.6 伏

