


Philips SatinPerfect
Epilator

Præcisionsudgave



HP6574/00

Glat på få minutter - holder i flere uger

SatinPerfects ekstra brede hoved og teksturerede keramiske diske fjerner mere hår i ét strøg, så du får den ultimative epileringsoplevelse! Kunne du ikke godt tænke dig at være glat i op til fire uger? Glat på få minutter - holder i flere uger!

Effektiv epilering holder dig glat i flere uger

- Det ekstra brede hoved fjerner hår i ét strøg
- Højtydende diske fjerner blidt selv de fineste hår
- Aktiv hårløfter løfter og fjerner selv hår, der ligger fladt
- Kappen til optimal ydeevne drejer, så du opnår den optimale kontakt med huden
- Opti-light afslører selv de fineste hår

Behagelig epilering

- Vibrerende massagstav stimulerer og blødgør huden
- Vaskbart epilatorhoved giver optimal hygiejne

Perfekte løsninger til dyrebare kropsdele


- Ledningsfri miniepilator til præcise detaljer



PHILIPS
sense and simplicity


Vigtigste nyheder

Ekstra bredt hoved



Ekstra bredt epileringshoved finder og fjerner mere hår i et strøg, så du får langtidsholdbare og superglatte resultater på få minutter

Kappe til optimal ydeevne




Kappen til optimal ydeevnes drejning gør, at du kan holde epilatoren i en ideel vinkel og få optimale resultater

Unikt hårløftnings- og vibrationssystem



Unikt hårløftnings- og vibrationssystem anvender svage vibrationer til at løfte fine hår, så det bliver nemt at fjerne dem

Blidhedssystem




Blidt vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden, så du får en behagelig epilering

Ledningsfri præcisionsepilator




En perfekt løsning til dyrebare kropsdele. En lille, blid præcisionsepilator til følsomme områder og til brug på rejser.

Vaskbart epilatorhoved




Hovedet kan tages af og skylles under vandhanen for bedre hygiejne

Opti-light



Indbygget Opti-light afslører små, fine hår helt tydeligt.

Højtydende diske



Teksturerede højtydende diske sørger for, at selv ikke de fineste hår undslipper

Specifikationer

Hurtig epilering, lang holdbarhed

- Ekstra bredt hoved
- Tekstureret keramisk pincet
- Aktiv hårløfter
- Opti-light
- Kappe til optimal ydeevne
- Hårforbereder
- Hoved, der følger kroppens kurver
- Trykregulering

Behagelig epilering

- Blidhedssystem
- To hastighedsindstillinger

Komfort og hygiejne

- Vaskbart epilatorhoved
- Luksusetui
- Rensebørste

Perfekte luksuløsninger

- Ledningsfri præcisionsepilator

Tekniske fakta

- Farve: Lilla
- Antal pincetter: 32
- Rotationer pr. minut: 2550
- Gribeaktioner pr. minut: 81.600
- Lysnetepilator
- Ledningsfri præcisionsepilator
- Batterier til præcisionsepilator: 2x AA
- Driftstid for præcisionsepilator: 60 min
- Spænding: 100-240 V
- Watt: 16
- Frekvens: 50-60 Hz



Udgivelsesdato
2012-05-18

Version: 4.3.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive ejere.

www.philips.com