

PHILIPS

脱毛器

SatinPerfect

全身和面部

无线设计



HP6576/70



迅速脱除毛发，光滑效果保持数周之久 快速柔和脱毛器

SatinPerfect 脱毛器的加宽刀头和带纹路的陶瓷夹轮，一次脱毛效率更高，为您带来极致脱毛体验！难道您不想拥有长达四个星期的持久脱毛体验吗？迅速脱除毛发，光滑效果保持数周之久！

舒适脱毛

- 长达 40 分钟无线脱毛体验，1 小时快速充电
- 浮动按摩滑轮装置并舒缓肌肤
- 可水洗的脱毛刀头更安全卫生

高效脱毛，肌肤持久保持光滑

- 配有超宽脱毛刀头，让您一次去除更多毛发
- 高效夹轮轻柔地去除最细小的毛发
- Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除最细微的毛发
- 浮动按摩滑轮为肌肤作最全面紧贴的转动
- 独有二合一提毛梳和按摩滑轮去除平躺的毛发


为您娇嫩的身体提供最呵护的解决方案

- 剃毛、修剪和塑型，可实现贴合、顺畅的脱毛效果
- 冰肌舒缓按摩手套舒缓肌肤，有效减少脱毛后可能产生的不适感



产品亮点

无线设计



使用本款无线脱毛器随时随地脱毛。长达 40 分钟无线脱毛体验，1 小时快速充电。

浮动按摩滑轮




性能优化护盖的旋转运动有助于使脱毛器保持在理想角度，从而实现最佳效果

可水洗的脱毛刀头



此款脱毛器具有可水洗脱毛刀头。刀头可拆卸，并可以用自来水冲洗，使用更加卫生。

超宽脱毛刀头




超宽脱毛刀头一次可捕捉并去除更多毛发，只需数分钟即可让您享受持久顺滑的效果

剃毛、修剪和造型



剃毛、修剪和塑型，可实现贴合、顺畅的脱毛效果

高效夹轮



带纹路的高性能夹轮，再细的毛发也可轻松捕捉

温和微震系统



温和震动按摩棒可轻柔刺激和舒缓皮肤，为您带来愉悦的脱毛过程

独有二合一提毛梳和按摩滑轮




独特的毛发提升和振动系统可通过轻微振动提升毛发，让您轻松去除毛发

冰肌舒缓按摩手套

有效减少不适感。

Opti-Light 智能灯



Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除最细微的毛发

规格

舒适脱毛

无线设计
温和微震系统
两档速度选择

方便又卫生

清洁刷
精美收纳袋
可水洗的脱毛刀头

快速脱毛，持久保持

活动式毛发提升器
脱毛器刀头
超宽脱毛刀头

脱毛前准备装置

Opti-light 智能灯
浮动按摩滑轮
压力式控制
带纹路的陶瓷夹轮

高效豪华的解决方案

豪华的夹钳套装
剃毛、修剪和塑型

技术数据

每分钟夹持次数: 81.600
充电时间: 1 小时
颜色: 香槟金色

无绳/充电 - 脱毛器

频率: 50-60 赫兹
主装置 - 脱毛器
夹钳数量: 32
每分钟转速: 2550
主脱毛器运行时间: 40 分钟
电压: 100 - 240 伏
额定功率: 16

