



Philips DryCare
Pengering rambut

400 W

HP8108/02



Meringkan dan menata rambut Anda dengan mudah

Pengering rambut Philips Essential ini memiliki daya mengeringkan dan menata yang seimbang. Pengering ini ringkas dan dapat digunakan di rumah atau dibawa ke mana saja. Dapatkan rambut cantik dan lembut yang Anda inginkan ke mana pun Anda pergi.

Rambut tertata indah

- 400W untuk pengeringan lembut
- Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah
- Setelan udara dingin untuk pengeringan ekstra lembut

Mudah digunakan

- 2 pilihan kecepatan yang fleksibel untuk pengeringan lembut
- Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa
- Desain ringkas agar mudah dipegang
- 2 tahun garansi internasional
- Kabel 1,5 meter untuk fleksibilitas maksimal

PHILIPS

Kelebihan Utama

400W untuk Pengeringan Lembut



Pengering rambut Philips DryCare 400W menghasilkan tingkat aliran udara optimal dan mengeringkan dengan lembut untuk hasil menawan setiap hari.

2 pilihan kecepatan yang fleksibel




Pengering rambut ini menawarkan 2 kombinasi kecepatan/panas prasetel untuk mendapatkan penataan rambut sempurna dengan cepat dan mudah.

Pegangan yang dapat dilipat



Pengering rambut ini memiliki gagang yang bisa dilipat, sehingga mudah disimpan dan dibawa ke mana saja.

Konsentrator Menyempit



Konsentrator memfokuskan aliran udara melalui pembukaan area tertentu, sehingga menghasilkan touch-up yang lebih baik atau penataan yang lebih presisi untuk merampungkan tampilan Anda.

Desain ringkas



Ringkas dan ergonomis, pengering rambut ini memiliki desain modern yang pintar, sehingga

ringan dan mudah digunakan, serta cukup kecil untuk disimpan di mana saja.

Garansi 2 tahun



2 tahun garansi internasional.

Panjang kabel 1,5 m

Kabel 1,5 meter untuk fleksibilitas maksimal.

Setelan udara dingin



Pengaturan udara dingin memudahkan Anda untuk mengeringkan rambut pada suhu yang aman, baik untuk pengeringan lembut dan mengurangi kerusakan rambut selama musim panas.

Spesifikasi

Spesifikasi teknis

- Watt: 400 W
- Voltase: 220 V
- Panjang kabel: 1,5 m
- Motor: Motor DC

Fitur

- Pegangan yang dapat dilipat

- Pengaturan: 2 setelan kecepatan
- Nozel / Konsentrator
- Desain ringkas

Layanan

- Garansi 2-tahun



Tanggal dikeluarkan
2016-10-09

Versi: 2.4.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com