

PHILIPS

电吹风

SpaShine

1600 瓦

SPA 柔护科技



HP8220/05



按摩头皮，呵护秀发

飞利浦 SpaShine 系列的设计旨在为您带来高效舒适的干发体验。尽情享受保护式柔风 (SPA) 带给您的轻松感，令秀发健康亮泽。



美发科技

- SPA 柔护科技，对秀发和头皮提供均衡呵护

靓丽造型

- 1600 瓦，高效、温和干发
- 宽广气流，带来宽广的干发区域
- 卷发扩散风嘴可增强卷发效果，打造丰盈卷发
- 集风嘴可快速吹干头发，轻松造型

易于使用

- 六档可调风速和温度设定

产品亮点

SPA 柔护科技



SPA（保护式柔风）的设计旨在为您带来高效舒适的干发体验。得益于特别的出风口设计，SPA 柔护科技有助于打造均匀分布热量和柔化气流之间的平衡，使您能够轻松升级干发过程，享受令人舒缓的 SPA 体验。SPA 柔护科技具有 1600 瓦动力，舒缓气流干发更快*，范围更宽*，确保深入的干发效果。

1600 瓦高效干发




这款 1600 瓦的电吹风可产生强大的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

6 档风速和热力设置



轻松调节所需的风速和热力，随时打造多变的发型效果。六种不同的设定可以带来多种干发效果，精确打造个性造型。

宽广气流



SPA 柔护科技提供更宽广的干发区域，可实现更快的*干发效果。

卷发扩散风嘴



卷发扩散风嘴将气流散布到头发间，在干发的同时增强卷发效果，打造丰盈卷发。要达到本产品的最佳效果，请将扩散风嘴靠近头顶和发根区域。扩散风嘴带纤细纹理的尖端可打造丰盈卷发、增加厚度和丰盈感，并帮助塑造卷发造型。

集风嘴

集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，快速吹干秀发并精确造型。

规格

技术规格

额定功率: 1600 瓦
电线长度: 1.5 米
电压: 220 伏

功能

存放挂钩

服务

2 年保修

护发科技

SPA 柔护科技

附件

附件: 集风嘴, 卷发扩散风嘴

设计

颜色: 白色和红色

