

PHILIPS

电吹风

ThermoProtect

2100 瓦



HP8230/65



恒温护发，以较低温度快速干发

随附 14 毫米造型集风嘴。

在保护您秀发的同时，给您带来快速干发效果。选择多种速度和温度设定，给您理想的干发效果，或选择恒温护发即可在恒定护发温度下实现快速干发。

靓丽造型

- 专业级 2100 瓦电吹风，打造专业效果的丰盈秀发
- 六档可调风速和温度设定
- 纤巧美发造型集风嘴，带给您多变的造型效果
- 护发冷风喷出能帮您塑造发型

减少发质损伤

- 恒温设定

易于使用

- 1.8 米电源线
- 简便存放挂钩，便于存放电吹风
- 可拆卸空气过滤网令清洁快速而方便



asimpleswitch.com

产品亮点

恒温护发温度



恒温护发温度可提供恒定的温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得快速吹干效果的同时得到呵护。

专业 2100 瓦



这款 2100 瓦的专业级电吹风气流强大、风速强劲，可以让您快速、轻松地吹干秀发，轻松造型。

风速和温度设定



轻松调节所需的风速和热力，随时打造多变的发型效果。

冷风喷出



护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的风，在完成基础造型后为秀发定型。

纤巧美发造型集风嘴




纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的造型。

1.8 米电源线



得益于 1.8 米长电源线，方便使用。

简便存放挂钩



手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

可拆卸进风滤网

您的电吹风具有可拆卸进风滤网，可轻松进行保养。只需拆卸下来即可进行清洁。定期进行该操作可以防止灰尘和头发的积聚，以免影响吹干性能。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

技术规格

电压: 220 伏
频率: 50-60 赫兹
额定功率: 2100 瓦
功率: 2100 瓦
颜色/表面: 高光和灰白
外壳材料: ABS
马达: 直流马达
电线长度: 1.8 米

功能

可折叠手柄: 否
功能
双电压: 否
旅行盒: 否
陶瓷涂层: 否
负离子养护: 否
挂环
扩散风嘴: 否
风嘴/集风嘴: 纤巧的 14 毫米造型集风嘴
附件数量: 1

服务

2 年保修

重量和尺寸

小包装盒尺寸: 高 = 25 厘米, 长 = 63 厘米, 宽 = 35 厘米
小包装盒重量: 5.7 千克
彩盒尺寸: 深 = 11 厘米, 高 = 23 厘米, 宽 = 31 厘米
彩盒重量: 0.8 千克
产品尺寸: 高 = 31 厘米, 长 = 10 厘米, 宽 = 22 厘米
产品重量 (不含包装): 0.6 千克

