

# PHILIPS

## 直发器



HP8297/00



## 自然流畅，丰盈美观

### 直发器打造自然丰盈的直发

使用此飞利浦美发造型器，您可以精心创造自然直发，以及恰如其分的自然曲卷造型。快捷、温和而方便。

#### 靓丽造型

- 200°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果
- 数字热力设定，打造任意发型，均可令秀发加倍柔亮顺滑
- 负离子养护令秀发柔顺亮泽，防止毛躁

#### 减少发质损伤

- 陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

#### 操作简易

- 快速加热，60 秒内即可使用
- 60 分钟后自动关熄
- 完美张力控制，令秀发闪亮飘逸，打造自然丰盈的效果
- 绕线装置，防止电源线缠结
- 1.8 米电源线
- 通用电压

# 产品亮点

## 完美张力控制



完美张力控制，您可在陶瓷夹板间打造出恰如其分的直发造型，令秀发闪亮飘逸，呈现自然丰盈的效果。

## 数字热力设定



数字热力设定可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮助您选择适合自己发质和理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果！

## 陶瓷夹板

陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

## 使用安全




一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。

## 绕线装置

简便实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

## 1.8 米电源线



1.8 米电源线

# 规格

## 技术规格

电线长度: 1.8 米  
加热时间: 60 秒  
最高温度: 200 °C

## 功能

陶瓷涂层  
绕线装置  
挂环  
负离子养护  
就绪指示灯

## 发质类型

美发效果: 直发  
头发长度: 长发, 较短  
头发厚度: 中等, 较薄

## 服务

2 年全球保修

