

PHILIPS

直发器

HP8315



让头发闪亮起来!

SalonStraight Active ION 活性负离子直发器

本款采用离子技术的宽夹板直发器将帮助您在更短时间内打造您期待的亮丽发型。超大夹板专为打造浓密头发或长发而设计，每次可为更多头发造型

靓丽造型

- 超宽夹板，让浓密头发或长发的造型效果更佳
- 负离子养护令秀发柔顺亮泽，防止毛躁
- 210°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

减少发质损伤


- 陶瓷涂层，使秀发更为顺滑

操作简易

- 快速加热，60 秒内即可使用
- 60 分钟后自动关熄
- 简易锁扣装置，存储更方便
- 绕线装置，防止电源线缠结
- 1.8 米电源线可体现最大的灵活性
- 通用电压

产品亮点

加宽夹板



这些超宽直发夹板转为又长又密的头发设计，加大的板宽使得每次可以拉直更多头发，并能缩短所需的时间。

负离子养护




负离子养护令秀发柔顺亮泽，防止毛躁

陶瓷涂层




顺滑的陶瓷涂层在造型期间有效呵护您的秀发，以防受损。

210°C 专业造型高温



210°C 专业造型高温带来专业水准的完美直发效果

即时加热




直发器可迅速加热，60 秒内即可使用

使用安全



一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。

1.8 米电源线



1.8 米电源线可体现最大的灵活性

规格

技术规格

加热达 100°C: 30 秒
电线长度: 1.8 米
最高温度: 200 °C

功能

陶瓷涂层
绕线装置

发质类型

头发厚度: 中等, 较厚
美发效果: 直发
头发长度: 长发, 中等, 较短

服务

2 年全球保修

