

# PHILIPS

## Essential Care ar joniem

Garākas keramiskās plāksnes (100 mm)

210C profesionāla temperatūra

Apstrāde ar joniem



HP8320/00



## Viegla iztaisnošana un jonu radīts mirdzums ar 100 mm garām plāksnēm

Īpaši izstrādātas ātrai un vieglai lietošanai, jaunā Essential Care matu taisnotāja garākās plāksnes ar jonu apstrādi ļauj iegūt taisnus un mirdzošus matus ātrāk, vienlaikus neradot matu bojājumus.

### Skaisti iveidoti mati

- Profesionāla 210°C temperatūra izcilam rezultātam
- Garas plāksnes ātrai un vienkāršai taisnošanai
- Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

### Mazāk bojātu matu

- Keramisks pārklājums vienmērīgai slīdēšanai

### Vienkārša lietošana

- Cilpiņa pakarināšanai
- Ar droš. aizsl. var viegli bloķēt rokturi vieglai un drošai uzglabāšanai.
- 1,8 metri elektrības vads
- Īss uzsilšanas laiks, gatavs lietošanai pēc 60 sekundēm
- Universāls spriegums
- Vada šamīrsavienojums novērš vada sapīšanos
- 2 gadu garantija visā pasaulē



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Izceltie produkti

## Garas plāksnes




Garākām plāksnēm ir labāka saskare ar matiem, kas palīdz nodrošināt ideālus taisnošanas rezultātus īsā laikā.

## Jonu iedarbība




Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

## 210°C profesionāla temperatūra




Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot nevainojamu izskatu.

## Ātri uzsilst



Matu taisnotājam ir īss uzsilšanas laiks – tas ir gatavs lietošanai 60 sekunžu laikā

## 1,8 m vads



1,8 metri elektrības vads

## Drošības aizslēgs



Matu taisnotājam ir noslēgšanas mehānisms. Iestrādāts taisnotāja pamatnē, tas noslēdz plātnes, ļaujot ātri un viegli noglabāt matu taisnotāju un aizsargājot to pret netīšu sabojāšanu.

## Grozāms vads

Vada šamīrsavienojums novērš tā sapišanos.

## Cilpiņa pakarināšanai

Gumijotā cilpiņa atrodas roktura pamatnē un sniedz vēl vienu uzglabāšanas iespēju, it īpaši ērtu lietojumam mājās vai viesnīcā.

## Universāls spriegums



Universāls spriegums, lai ņemtu ierīci līdzīgi ceļojumos

## 2 gadu garantija



2 gadu garantija visā pasaulē

## Keramisks pārklājums



Gludās plāksnes ar keramisko pārklājumu neļauj sabojāt jūsu matus ievieidošanas laikā.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips veidi draudzīgs logotips

Philips veidi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, atreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

# Specifikācijas

## Tehniskā specifikācija

Uzsilšanas laiks: 60 s

Vada garums: 1,8 m

Krāsa/apdare: melna un silti rozā

Maksimālā temperatūra: 210 °C

Garas plāksnes: 27x100 mm

Spriegums: Visā pasaulē V

## Funkcijas

Temperatūra: 210 °C

Grozāms vads

Keramisks pārklājums

Uzglabāšanas cilpiņa: Nē

Apstrāde ar joniem

Roktura aizslēgs

Plākšņu materiāls: Keramiska

Uzglabāšanas āķis

Grozāms vads

## Serviss

2 gadu vispasaules garantija

