

PHILIPS

卷发器

SimplySalon 卷发造型

陶瓷

32 毫米卷发钳

HP8600/00



轻松打造丰盈、自然的卷发

SimplySalon 卷发造型器

轻松制作丰盈自然的卷发。SimplySalonCurl 为您精确塑造您想要的自然卷发造型。32 毫米卷发钳和陶瓷涂层令这款卷发造型器与众不同

靓丽造型

- 32 毫米卷发钳，轻松打造动人的卷发和波浪发
- 180°C 造型温度带来靓丽造型

减少发质损伤

- 陶瓷电气石涂层打造健康、亮泽的秀发

操作简易

- 短卷发夹，松卷更方便
- 快速加热，60 秒内即可使用
- 不烫手尖端，轻松使用、更安全
- 开/关指示灯
- 隔热收藏袋
- 1.8 米电源线
- 通用电压

产品亮点

32 毫米卷发钳




要拥有迷人优美的卷发或波浪发，需要使用中号卷发造型器。32 毫米卷发钳可助您轻松打造动感时尚的卷发和波浪卷，是专业人士的理想选择。

陶瓷电气石涂层



陶瓷电气石涂层可以保证热量均匀分布在卷发钳上，为您打造柔顺、亮泽的卷发。

180°C 造型温度



此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。

短卷发夹

只需滑一下，即刻松卷！这款发夹可以轻松释放发卷，造型结束后，只需滑一下，即可轻松取下造型器。

不烫手尖端




美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。

隔热收藏袋

隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。

1.8 米电源线



1.8 米电源线

规格

技术规格

最高温度: 180 °C
 加热时间: 120 秒
 电压: 全球
 电线长度: 1.8 米
 温度范围: 一种设置
 圆筒直径: 32 毫米
 颜色/表面: 紫色和银色
 加热器类型: PTC 陶瓷加热器

功能

陶瓷涂层
 不烫手尖端
 绕线装置
 挂环

发质类型

美发效果: 打造自然卷发
 头发长度: 长发, 中等
 头发厚度: 较薄, 中等, 较厚

服务

2 年全球保修

