

PHILIPS

Koolutaja

Pöörlev Volumebrush

loonhooldus ja turmaliinkate



HP8664/00



Mitmekülgised soengud, täiuslik läige

Philipsi pöörlev Volumebrush kahe tarvikuga

Kasutage erinevate soengute tegemiseks Philips Dynamic Volumebrushi, mis samal ajal hoiab juuksed siledad ja läikivad. Selle 50 mm pöörlev looduslike harjastega hari lisab kohevust ja voogavust, samal ajal kui sissetömmatavate harjastega hari loob selgeid laineid ilma pusadeta.



Suurepärane läige ja seisund

- loonide toimel töötlemine hoiab ära juuste kähardumise ja suurendab läiget
- Keraamiline turmaliinkate lisab teie juustele läiget

Kohevus, lopsakus ja lained ilma pusadeta

- 1000 W tagab kauni tulemuse
- 50 mm ümar hari lisab kohevust ja voogavust
- 30 mm sissetömmatavate harjastega hari pusadeta soengu tegemiseks
- Harjad pöörlevad mõlemat pidi

Kaitseb teie soengut, hooldab juukseid

- Seade „Care” juuste paremaks kaitsmiseks kuivatamisel ja soengutegemisel
- 50 mm hari, et juuksed oleksid siledamad ja säravamad

Esiletõstetud tooted

1000-vatine võimsus



1000 W koolutaja optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.

Ioonhooldus



Ioonide toimel töötlemine kuivatab juukseid ilma staatilist elektrit tekitamata. Selle käigus vabanevad negatiivse laenguga ioonid, vähendades juuste käharrust, silendades neid ning andes juustele sära ja läiget. Selle tulemusena on juuksed läikivad ja käharateta ning näivad parimas vormis.

Keraamiline turmaliinkate




Koolutaja ainulaadne keraamiline turmaliinkate kaitseb ja elustab juukseid soengu tegemise ajal. See spetsiaalne kate juhib tõhusalt soojust, ei tekita kuumi laike ja lisab iga tõmbega juustele sära.

50 mm ümar hari



50 mm termohari on ideaalne viis juustele kohevuse, lopsakuse ja sära lisamiseks. Kasutage peaaegu kuivadel juustel kauni salongilaadse föönitamistulemuse saamiseks kodustes tingimustes.

30 mm sissetõmmatavate harjastega hari




Kasutage 30 mm harja selgete lainete tegemiseks, hoides samal ajal juukseid siledade ja läikivana. Selle sissetõmmatavate harjased muudavad pusadeta soengu tegemise lihtsaks.

Kahesuunaline pöörlemine



Hari pöörleb mõlemat pidi, et seda oleks lihtne käsitseda ja et saaksite luua erinevaid soenguid.

Seade „Care”



Seade „Care” tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga kuivad juuksed siiski kiiresti, kuid ühtlase temperatuuriga.

Looduslikud harjased



Termoharja harjased on valmistatud osaliselt naturaalistest metssea karvadest. Tänu neile segaharjastele libiseb hari sujuvamalt läbi juuste, vähendades staatilist elektrit, lisades sära ja vältides pusade teket.

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Pinge: 220–240 V

Aktiivvõimsus: 1000 W

Juhtme pikkus: 1,8 m

Värvus/viimistlus: Valge (Princess white) /
höbedane

Lisatarvikud

Looduslike segaharjastega hari: 50 mm

Harja kate: 50 mm ümarale harjale

Sissetömmatavate harjastega hari: 30 mm

Omadused

Ioniseeriv hooldus

Keraamiline turmaliinkate

Seadistused: 3 kuumuse- / 2 kiiruseaset

Pöörlemisseade: 2 pöörlevat kiiruseaset

Pöörlev juhe

Riputusaas

Hooldus

2-aastane garantii

