

Philips

Tarkka lämpötilan säätö

Hoitava ionitoiminto
Lämpenemisaika vain 10 sekuntia
10 sekunnin kuumenemisaika



HPS930/00

Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön

Philips Pro -suoristin on Philipsin paras suoristin. Joustavat titaanilevyt takaavat parhaan mahdollisen lämmönjohtavuuden ja ehkäisevät hiusvaurioita. Suoristimen kuumenemisaika on vain 10 sekuntia ja siinä on digitaalinen lämpötilan säätö.

Hellävaraisempi hiuksille

- Hoitava ionitoiminto tekee hiuksista kiiltävät ja sileät
- Joustavat levyt ehkäisevät hiusvaurioita
- Tehokas lämmitin on nopea ja hellävarainen
- Terveet hiukset ilman kuumia kohtia
- ThermoGuard suojaa tahattomalta altistukselta yli 200 °C:n kuumuudelle

Upeasti muotoiltu kampa

- Ammattimainen titaanipinnoitus takaa parhaan mahdollisen lämmönjohtavuuden

Helppokäyttöinen

- Pitkät 110 mm:n levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen
- Lämpenee 10 sekunnissa
- Ammattikäyttöön soveltuva 2,5 metrin johto parantaa joustavuutta ja helpottaa käsittelyä kaikkialla.
- *2 vuoden takuu sekä 3 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen verkossa
- Digitaaliset lämpötila-asetukset

PHILIPS

Suoristin ammattikäyttöön

Tarkka lämpötilan säätö Hoitava ionitoiminto, Lämpenemisaika vain 10 sekuntia, 10 sekunnin kuumenemisaika

HPS930/00


Kohokohdat

Titaanipinnoitetut levyt



Titaani on materiaalina yleinen ammattilaisten käytössä. Se on erittäin kestävä ja johtaa lämpöä uskomattoman nopeasti, joten tuloksia tulee nopeammin, etkä joudu vetämään suoristinta hiusten läpi yhä uudelleen. Titaani on myös mikrokooppisesti keramiikkaa sileämpää, joten kitkaa on vähemmän eivätkä hiukset vahingoitu yhtä paljon.

Joustavat suorituslevyt




Joustavat levyt liikkuvat, jos painat hiuksia liikaa suorituksen aikana, ja vähentävät näin hiusjuurten vahingoittumista ja hiusten katkeilua.

Hoitava ionitoiminto tekee hiuksista kiiltävät ja sileät



Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, pehmeät ja sileät hiukset.

Pitkät ammattitason suorituslevyt



Suorituslevyjen pituus on ammattilaisten käyttämä 110 mm, joten suoristus sujuu nopeammin ja helpommin.

Lämpenee 10 sekunnissa




Tehokkaan lämmittimen ja titaanilevyjen ansiosta kuumenemisaika on vain 10 sekuntia. Käynnistä suoristin ja voit aloittaa suoristamisen saman tien.

Tehokas lämmitin



Tämä suoristin toimii luotettavan tasaisella lämmöllä ja yhtä tasaisin tuloksin. Tehokkaan lämmittimen ansiosta voit suoristaa hiuksesi hellävaraisesti – lopputuloksesta tinkimättä! Hiusten muotoilu on myös nopeampaa, koska saat hiuksesi suoriksi vähemmällä käsittelyllä.

2,5 metrin johto



Ammattikäyttöön soveltuva 2,5 metrin johto helpottaa käsittelyä kaikkialla.

5 vuoden takuu*



Philips Pro -hiustenkuivain on testattu perusteellisesti, jotta sen suorituskyky ja kestävyys voidaan taata. Sillä on peräti 5 vuoden takuu, kun rekisteröit tuotteen verkossa.

Suoristin ammattikäyttöön

Tarkka lämpötilan säätö Hoitava ionitoiminto, Lämpenemisaika vain 10 sekuntia, 10 sekunnin kuumenemisaika

HPS930/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

- Jännite: 110-240 V
- Lämmitintyyppi: Tehokas lämmitin
- Lämpenemisaika: 10 sekuntia
- Johdon pituus: 2,5 m
- Enimmäislämpötila: 230 °C

Hoitavat tekniikat

- Ionic Care

- Joustavat levyt
- EHD-tekniikka

Huolto

- 5 vuoden maailmanlaajuinen takuu*

Ominaisuudet

- Pyörivä johto
- Ripustuslenkki



Julkaisupäivä 2017-12-08

Versio: 5.0.1

EAN: 08 71010 36255 68

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com