

飞利浦  
电动剃须刀

HQ7120



## 舒适贴面

最短的须茬也可轻松剃除

这款剃须刀配有独特的精确切剃系统。超薄剃须刀头上的狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则可剃除较短的须茬。

### 舒适贴面

- 升级双层刀片技术

### 根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度

- 独立浮动刀头
- 弹性贴面系统

### 须髭和鬓角修剪

- 弹出式修发器

### 即使须茬再短，也可轻松剃除

- 精确切剃系统

### 直接用水冲洗

- 水洗设计

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形


## 产品亮点

### 独立浮动刀头



让刀片更贴近您的皮肤，剃须更舒适贴面。

### 精确剃剃系统



超薄刀头上的狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则能捕捉及剃除较短的须茬。

### 弹性贴面系统




根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

### 弹出式修发器

全幅宽修发器，非常适合用于修剪鬓角和小胡子。

### 升级双层刀片技术



双层刀片将胡须轻轻提起，然后舒适地从须根处剃除。

### 水洗设计

剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。

## 规格

### 电源系统

- 自动选择：100-240 V
- 充电时间：8 小时
- 充电式设计
- 电源
- 剃须时间：35 分钟
- 充电式环保镍氢电池

### 电子功能

- 电动开关
- 电源指示灯：绿色
- 充电指示器：绿色
- 电池电量充足指示灯

### 重量和尺寸

- 彩盒
- 彩盒

### 附件

- 清洁刷
- 防敏感保护盖
- 修发器
- 纸匣

### 材质表面处理

- 橡胶手柄
- 插入式模具装饰

### 剃须系统

- 独立浮动刀头
- 防腐蚀刀头
- 替换刀头：HQ8
- 升级双层刀片技术
- 可分离式托架
- 操作安静
- 抗振
- 胡茬储藏室
- 弹性贴面系统
- 精确剃剃系统
- 水洗设计
- 用于翻转顶部托架的转轴
- Sensotec 狭缝和圆孔



发行日期 2009-07-31

版本：2.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)