



飞利浦 SmartTouch-XL
具有 SmartTouch 面部轮廓跟踪系统的电动剃须刀

SmartTouch-XL


HQ9070



升级双层刀片技术



精确切刮系统



水洗设计



SmartTouch 面部轮廓跟踪系统



Speed-XL 极速剃须刀头

飞利浦 [睿锋] 系列电动剃须刀, 舒适贴面, 即使下颚等难刮部位也能轻松刮净

贴面剃须, 即使是难以触及的部位也能轻松刮净

对于追求完美的男士来说, 这款 SmartTouch-XL [智速] 系列剃须刀时尚版, 将 Speed-XL 极速剃须刀头及独有的 SmartTouch 面部轮廓跟踪系统完美地结合在一起, 给您带来快速、顺畅、贴面、舒畅的剃须享受。

贴面剃须, 即使是难以触及的部位也可轻松刮净

- SmartTouch 面部轮廓跟踪系统: 快速高效的剃须体验
- Speed-XL 极速剃须刀头: 剃须既快速又贴面

舒适贴面

- 升级双层刀片技术

即使须茬再短, 也可轻松刮除

- 精确切刮系统

根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度

- 独立浮动刀头
- 弹性贴面系统

直接用水冲洗

- 水洗设计

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

服务

- 2 年保修

剃须系统

- SmartTouch 面部轮廓跟踪系统
- Speed-XL 极速剃须刀头
- 弹性贴面系统
- 独立浮动刀头
- 精确剃须系统
- 升级双层刀片技术
- 水洗设计
- 操作安静
- 胡须储藏室
- 替换刀头

电源系统

- 可充电 / 可接电
- 电源
- 充电时间 : 1 小时
- 剃须时间 : 80 天
- 快速充电
- 自动选择 : 100-240 V
- 可在车船上进行低压充电
- 充电式环保锂电池

电子功能

- 多功能铬合金显示屏
- 电池电量充足指示
- 充电指示灯
- 电动开关
- 电源指示灯

材质表面处理

- 防滑涂层
- 颜色

附件

- 旅行软袋
- 支架座
- 清洁刷 : 用于修剪须髯和鬓脚

重量和尺寸

- 彩盒

产品集锦

升级双层刀片技术

双层刀片将胡须轻轻提起，然后舒适地从须根处剃除。

精确剃须系统

超薄刀头上的狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则能捕捉及剃除较短的须茬。

水洗设计

剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

SmartTouch 面部轮廓跟踪系统

2 个剃须刀头始终与您的皮肤保持紧密接触，给您带来快速高效的剃须感受。

Speed-XL 极速剃须刀头

带有三圈独立剃须装置的刀头，* 与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。

