

# PHILIPS

Jamie Oliver  
HomeCooker

1500 W

Rührarm, Einsätze

Schneideturm



HR1050/90



## Komplett selbst gekochte Gerichte, auch an den stressigsten Tagen

### Schneidet, kocht und rührt für Sie

Der Jamie Oliver HomeCooker ist Ihr zusätzliches Paar Hände in der Küche. Kochen Sie ganz einfach hausgemachte Mahlzeiten, und konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Dinge. Er schneidet, kocht und rührt für Sie, damit Sie eine Sorge weniger haben.

#### Leichtes und unbeaufsichtigtes Kochen

- AutoStir-Technologie
- Immer die genaue Temperatur, die Sie brauchen
- Zeitschaltuhr für bis zu 99 Minuten, mit Bereitschaftssignal
- Direktes Schneiden und Zerkleinern in den Topf
- XL-Einfüllöffnung für all Ihre Zutaten
- Automatisches Ausschalten

#### Perfekte, vielfältige Mahlzeiten

- Jamie Oliver-Rezeptbuch, voller Vielfalt und Inspiration
- Einmalige Kombination für perfektes Endergebnis
- 2 Geschwindigkeiten zum Schneiden und Zerkleinern
- Nudelersatz, Dampfkorb und -schale für verschiedene Rezepte
- Fünf verschiedene Scheiben zum Schneiden, Zerkleinern und Schneiden à la Julienne

#### Schnelle und einfache Reinigung

- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung

# Besonderheiten

## Kochen ohne Einsatz der Hände




Dank der einmaligen Kombination von automatischem Rühren, perfekter Temperatur und QuickSet-Zeitschaltuhr können Sie selbst an den stressigsten Tagen hausgemachte Mahlzeiten zubereiten.

## AutoStir-Technologie



Sanftes, konstantes Rühren dank der AutoStir Technologie, die nicht nur dafür sorgt, dass Ihre Zutaten gleichmäßig angebräunt werden und garen, sondern auch dafür, dass sich das Aroma Ihrer Zutaten entfaltet und somit den Geschmack intensiviert.

## Perfect Temp-Technologie



Das Gerät eignet sich perfekt für eine Vielzahl an Gerichten – von Frühstück bis Abendessen. Sie können Zutaten damit schmelzen, köcheln, kochen, dämpfen und braten. So können Sie köstliche, langsam gekochte Gerichte wie Eintöpfe, leckere Fleisch-Currys und Ihre selbstgemachte frische und gesunde Nudelsoße zubereiten, die Ihre Kinder lieben

werden. Auch hausgemachte Suppen, gebratene Kartoffeln oder perfekt gekochte Risottos und Paellas lassen sich leicht zubereiten. Sie können dank der Perfect Temp-Technologie die genaue Temperatur (zwischen 40 und 250 °C) auswählen, die Zeitschaltuhr auf dem Bedienfeld einstellen, den Rühraufsatz einschalten und der HomeCooker erledigt die harte Arbeit für Sie.

## QuickSet-Zeitschaltuhr




Mit der QuickSet-Zeitschaltuhr können Sie die genaue Zeit festlegen. Sie kann bis zu 99 Minuten in Sekundenschritten abwärts oder aufwärts zählen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, gibt der HomeCooker mehrere Male einen Signalton aus.

## Zubehörteile für mehr Vielfalt




Zusammen mit dem HomeCooker erhalten Sie dieses zusätzliche Zubehör: Nudleinsatz, Dampfkorb und -schale. Diese Zubehörteile werden Ihnen sogar mehr Vielfalt bei Ihren Gerichten bieten, da Sie viele verschiedene Rezepte zubereiten können.

## Jamie Oliver-Rezeptbuch



Jamie Oliver hat extra für das HomeCooker-Rezeptbuch köstliche Rezepte verfasst, die voller Vielfalt und Inspiration sind. Probieren Sie diese leckeren und köstlichen Rezepte selbst aus! Noch mehr Jamie Oliver HomeCooker-Rezepte finden Sie online unter [www.philips.com/homecooker](http://www.philips.com/homecooker).

## Automatisches Ausschalten



Wenn die festgelegte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der HomeCooker automatisch aus. Die Temperatur sinkt, wodurch Ihre Speise nicht verbrennen und ein Verkochen verhindert wird.

## 5-in-1 DirectCut-Technologie



Mit dem Schneideturm können Sie direkt in den Topf schneiden und zerkleinern. Er ist mit 5 unterschiedlichen Schneidemessemern ausgestattet, die ein Schneiden in zwei Größen ermöglichen (dick und dünn), 2 Größen zum Zerkleinern (mittel und grob)

# Daten

## Mitgeliefertes Zubehör

Schneideturm  
Dampfkorb  
Dampfschale  
Nudeleinsatz  
5 Scheiben zum Schneiden und Zerkleinern

## Design und Materialausführung

Materialien: Edelstahl, Kunststoff  
Farbe: Schwarz

## Allgemeine Spezifikationen

Anzeige bei warmer Platte  
Kabelaufwicklung  
Anti-Rutsch-FüÙe  
99-Minuten-Timer  
Temperaturen von 40-250 Grad

Ein-/Aus-Schalter für Rührarm  
Bereitsignal  
Ein-/Ausschalter  
Automatische Abschaltung  
Deckel mit Dampfloch  
Abnehmbarer Wärmeschutzring

## Schneideturm

5 Scheiben zum Schneiden und Zerkleinern  
2 Geschwindigkeiten  
Bes. große Einfüllöffnung: 76 x 50 mm  
Sicherheitssperre  
Kabelaufwicklung  
Anti-Rutsch-FüÙe  
Einfacher Griff

## Technische Daten

Leistung: 1500 W + 200 W  
Spannung: 220-240 V AC  
Frequenz: 50/60 Hz  
Heizkapazität: 3 l  
Kabellänge Schneideturm: 1,2 m  
Kabellänge HomeCooker: 1 m

## Gewicht und Abmessungen

Gewicht der Geräte: ca. 7200 g  
Produktabmessungen (B x H x T):  
324 x 345 x 359, 192 x 240 x 408  
Abmessungen Box (B x H x T):  
657 x 260 x 397

