

PHILIPS

手持式搅拌机

Daily Collection

550 瓦、塑料棒

ProMix

0.5 升搅拌杯、打蛋器

1 种速度



HR1601/19



 ProMix



轻松制作健康的自制美食

制作搅拌极佳的汤汁和鲜奶油霜

飞利浦 Daily 系列手持式搅拌机结合了 550 瓦功率和设计独特的搅拌刀片和打蛋器附件。为您搅拌清新的爽口汤水和搅打奶油。制作健康食物从未如此简单！

数秒钟获得满意效果

- 极佳的食物流动和搅拌性能

易于使用

- 2 键开锁装置，可轻松卸下搅拌棒
- 单个开关
- 细柄，适合任何手形

制作美味汤料、香浓酱汁和奶昔

- 强劲的 550 瓦马达

享用丰富多样的食品

- 打蛋器附件用于搅打奶油、蛋黄酱等多种原料



asimpleswitch.com

产品亮点

打蛋器附件



使用飞利浦手持式搅拌机的单个打蛋器附件搅拌奶油、蛋黄酱、煎饼糊等。使您的手持式搅拌机具有多种功能和多种用途。

2 键开锁装置



飞利浦手持式搅拌机配有 2 键开锁装置，可轻松卸下搅拌棒，便于清洁。

单个开关



单个开关，操作便捷。

细柄



Daily 系列手持式搅拌机配有细柄，可适合任何手形。

强劲的 550 瓦马达

强劲的 550 瓦马达，轻松对付最坚硬的原料。

ProMix 搅拌技术



飞利浦 ProMix 是我们与享有盛誉的 Stuttgart University 联合开发的一种独特的先进技术，采用特定的三角形创造极佳的食物流动和搅拌性能，确保更快、更一致的搅拌效果。

规格

附件

大口杯: 0.5 升
打蛋器

设计规格

颜色: 白色
搅拌棒: 塑料
外壳材料: PP 和橡胶
刀片材质: 不锈钢

普通参数

可分离式驱动轴: 具有 2 个按钮
速度设置: 1

技术规格

电线长度: 1.25 米
频率: 50/60 赫兹
功率: 500 瓦
电压: 220 - 240 伏



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。