

PHILIPS

手持式搅拌机

Viva Collection

650 瓦、塑料棒

双重刀片

1.7 升搅拌杯、XL 切碎器、打蛋器

16 档速度 + 强力功能



HR1613/03



每天享受自制美食和饮料

任意速度轻松搅拌、切碎和搅打

飞利浦手持式搅拌机 HR1613/03 结合了 650 瓦功率和双重刀片和多档速度设置，数秒钟获得极佳效果。准备健康又美味的自制美食，从未如此简单！

数秒钟获得满意效果

- 能够横向和纵向切割的双重刀片
- 可针对各种类型原料选择合适的速度
- 超强劲的强力按钮，应对最坚硬的原料

轻松处理和存放

- 软质握柄和按钮
- 1.7 升广口杯，用于制作食物或存放产品
- 搅打附件适合搅打奶油和蛋黄酱
- 切碎器附件

搅拌时不飞溅

- 防溅刀片罩采用独特的波浪形

清洁快捷方便

- 可拆卸塑料棒

产品亮点

16 档速度和强劲动力



16 档速度设定，您可以为各种类型的原料选择适合的速度，打造非常均匀细腻的搅拌效果。

强力按钮

轻松对付最坚硬的原料。

双重刀片



能够横向和纵向切割的双重刀片

防溅刀片罩



手持式搅拌机搅拌棒底部采用独特的波浪形，确保搅打过程中无飞溅。

1.7 升广口杯



1.7 升广口杯，用于制作食物或存放产品

切碎器附件

切碎附件可用于切碎洋葱、奶酪等等。

打蛋器附件用于搅打鸡蛋



搅打附件适合搅打奶油和蛋黄酱

软质握柄和按钮

软质握柄和按钮，使用更舒适。

可拆卸塑料棒

可拆卸塑料棒

规格

设计规格

颜色: 白色和浅紫色

搅拌棒: 塑料

刀片材质: 不锈钢

外壳材料: PP 和橡胶

材料杯: SAN

普通参数

强力功能

可分离式驱动轴: 具有 2 个按钮

速度设置: 16

附件

切碎器: 紧凑型切碎器

打蛋器

大口杯

技术规格

大口杯容量: 1.7 升

频率: 50/60 赫兹

电压: 220-240 伏

瓦特: 500 瓦

电线长度: 1.3 米

