

# PHILIPS

## 手持式搅拌机

Viva Collection

650 瓦、金属棒

双重刀片

1.7 升搅拌杯、XL 切碎器、打蛋器

16 档速度 + 强力功能



HR1617/03



## 每天享受自制美食和饮料

### 任意速度轻松搅拌、切碎和搅打

飞利浦手持式搅拌机 HR1617/03 结合了 500 瓦功率和双重刀片和多档速度设置，数秒钟获得极佳效果。准备健康又美味的自制美食，从未如此简单！

#### 数秒钟获得满意效果

- 双重刀片
- 可针对各种类型原料选择合适的速度
- 超强劲的强力按钮，应对最坚硬的原料

#### 轻松处理和存放

- 1.7 升广口杯，用于制作食物或存放产品
- 软质握柄和按钮
- 搅打附件适合搅打奶油和蛋黄酱
- XL 切碎器配件用于切碎大量物料

#### 搅拌时不飞溅

- 防溅刀片罩

#### 清洁快捷方便

- 可分离式不锈钢驱动轴

## 产品亮点

### 16 档速度和强劲动力



16 档速度设定，您可以为各种类型的原料选择适合的速度，打造非常均匀细腻的搅拌效果。

### 强力按钮

轻松对付最坚硬的原料。

### 双重刀片



飞利浦手持式搅拌机的双重刀片可进行横向和纵向切割。

### 防溅刀片罩



不飞溅，让搅打过程轻松自如。

### 1.7 升广口杯



1.7 升广口杯，用于制作食物或存放产品

### XL 切碎器



XL 切碎器附件用于切碎大量果仁、洋葱、肉等物料。

### 打蛋器附件用于搅打鸡蛋



搅打附件适合搅打奶油和蛋黄酱

### 可分离式不锈钢驱动轴

可分离式不锈钢驱动轴

### 软质握柄和按钮

软质握柄和按钮，使用更舒适。

## 规格

### 设计规格

颜色: 白色和浅紫色

搅拌棒: 金属

刀片材质: 不锈钢

外壳材料: PP 和橡胶

材料杯: SAN

### 普通参数

强力功能

速度设置: 16

### 附件

切碎器: XL 切碎器

打蛋器

### 技术规格

大口杯容量: 1.7 升

频率: 50/60 赫兹

电压: 220-240 伏

额定功率: 500 瓦

电线长度: 1.3 米

