

# PHILIPS

## 手持式搅拌机

Viva Collection

650 瓦

金属棒

食品加工机附件



HR1619/90



## 每天享受自制美食和饮料

食品加工机附件给您带来更多美食选择

飞利浦手持式搅拌机结合了 600 瓦功率和双重刀片，数秒钟获得极佳效果。准备健康又美味的自制美食，从未如此简单！

### 数秒钟获得满意效果

- 可针对各种类型原料选择合适的速度
- 双重刀片
- 强劲的 650 瓦马达

### 功能更齐全

- 食品加工机附件给您带来更多美食选择

### 轻松处理和存放

- 搅打附件适合搅打奶油和蛋黄酱
- 1 升量杯 手持式搅拌机 搅拌杯

### 搅拌时不飞溅

- 防溅刀片罩

### 清洁快捷方便

- 可分离式不锈钢驱动轴

## 产品亮点

### 16 档速度和强劲动力



16 档速度设定，您可以为各种类型的原料选择适合的速度，打造非常均匀细腻的搅拌效果。

### 防溅刀片罩



不飞溅，让搅打过程轻松自如。

### 打蛋器附件用于搅打鸡蛋



搅打附件适合搅打奶油和蛋黄酱

### 双重刀片



飞利浦手持式搅拌机的双重刀片可进行横向和纵向切割。

### 可分离式不锈钢驱动轴

可分离式不锈钢驱动轴

### 1 升搅拌杯



您不但可以用 1 升量杯测量您要制作的食谱所需的原料，还可以快速搅拌汤汁、菜泥和奶昔。

### 1.5 升食品加工机附件

食品加工机附件给您带来更多美食选择

### 强劲的 650 瓦马达

## 规格

### 附件

食品加工机附件  
打蛋器  
大口杯  
切片盘和栅盘

### 普通参数

强力功能  
速度设置: 16

### 设计规格

颜色: 黑色和银色  
搅拌棒: 金属  
刀片材质: 不锈钢  
外壳材料: PP 和橡胶  
材料杯: SAN

### 技术规格

大口杯容量: 1 升  
电压: 220 - 240 伏  
频率: 50/60 赫兹  
功率: 650 瓦  
电线长度: 1.3 米  
食品加工机容量: 1.5 升

# 650W

强劲的 650 瓦马达

