

PHILIPS

手持式搅拌机

Avance Collection

600 瓦 Promix 金属棒

多档速度和强力功能

XL 切碎器、打蛋器、搅拌杯



HR1643/04



强大且易于控制的手持式搅拌机

速度触动功能让您随心所欲制作各种美食

配备 600 瓦马达的飞利浦手持式搅拌机，采用 Promix 搅拌技术和速度触动功能按钮，可实现直观控制：您用力越大，获得的动力也越大。使用这款手持式搅拌机，您可以按照喜爱的方式制作新鲜食物。

即刻获得完美搅拌效果

- 600 瓦手持式搅拌机强劲马达，带来完美搅拌效果
- 极佳的食物流动和搅拌性能

多功能

- XL 切碎器用于切碎洋葱、肉、坚果、干酪、巧克力
- 打蛋器附件用于搅打奶油、蛋黄酱等多种原料
- 采用 1 升 ProMix 搅拌杯，获得最佳搅拌、搅打和混合效果

直观易用

- 防溅刀片罩采用独特的波浪形
- 符合人体工程学设计的手柄，操作安全又方便
- 一键开锁，实现轻松组装
- 速度触动技术可直观设置正确的速度

经久耐用，性能可靠

- 坚硬的不锈钢搅拌刀片
- 2 年保修



asimpleswitch.com

产品亮点

600 瓦强劲马达

飞利浦手持式搅拌机配备 600 瓦强劲可靠的马达，可搅拌几乎任何原料，并提供细腻的效果。凭借此强劲的马达功率，此款手持式搅拌机可为多种类型的配件提供强劲动力。

ProMix 搅拌技术



飞利浦 ProMix 是我们与享有盛誉的 Stuttgart University 联合开发的一种独特的先进技术，采用特定的三角形创造极佳的食物流动和搅拌性能，确保更快、更一致的搅拌效果。

防溅刀片罩



手持式搅拌机搅拌棒底部采用独特的波浪形，确保搅打过程中无飞溅。

人体工程学橡胶手柄



此人体工程学柔软触感手柄经过精心设计，实现轻松、安全的抓握，有助于在使用过程中轻松抓握并操控手持式搅拌机。

XL 切碎器配件



使用飞利浦手持式搅拌机的 XL 切碎器配件（1000 毫升），瞬间即可切碎大量肉、香草、坚果、干酪、巧克力和洋葱。

打蛋器附件



使用飞利浦手持式搅拌机的单个打蛋器附件搅拌奶油、蛋黄酱、煎饼糊等。使您的手持式搅拌机具有多种功能和多种用途。

不锈钢刀片

这款飞利浦手持式搅拌机具有硬化不锈钢搅拌刀片。刀片的形状经过优化，可为 ProMix 三角形手持式搅拌机搅拌棒提供完美的搅拌效果。轻松制作安全食品，不会受到腐蚀。

2 年保修



提供 2 年全球保修。

一键开锁系统



只需一个手指，即可简单、快速且轻松地安装和拆卸搅拌棒及所有附件。

强力速度触动增速



一个按钮，兼具直观的变速设定和强力增速，为您的榨汁操作提供更强大动力。开始时请以慢速操作，以免汁液溅出，随后平缓加速，直到达到每种应用及每种原料所需的速度。只需轻触按钮，即可呈现您喜爱的所有美味。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

附件

随附: 打蛋器, XL 切碎器 2 个刀片, 大口杯

普通参数

产品功能: 可分离式驱动轴, 可放心用洗碗机清洗,
强力功能, 变速

服务

2 年全球保修

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
用户手册: 100%可回收纸

技术规格

XL 切碎器容量: 1000 毫升
电线长度: 1.2 米
频率: 50/60 赫兹
功率: 600 瓦
电压: 220-240 伏
大口杯容量: 1 升

设计

颜色: 白色

表面处理

附件材料: SAN 塑料
搅拌棒: 金属
刀片材质: 不锈钢
机身材料: ABS塑料

