

飞利浦 Daily Collection
榨汁机

220 瓦

0.75 升 常规加料管

HR1810/70



轻松体验榨汁乐趣

小巧的外形便于储藏

用此款飞利浦榨汁机 HR1810/70 可以轻松制作新鲜美味的果汁。此外，小巧的设计使其非常容易储藏。

更多果汁

- 超细过滤网，榨出更多果汁

方便存放

- 外形小巧

连续榨汁

- 使用 750 毫升分离式果渣储藏罐持续榨汁

清洁快捷方便

- 分离式喷嘴使清洁变得简单

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

榨汁机
220 瓦 0.75 升 常规加料管

规格

设计规格

- 颜色：亮白蓝调
- 外壳和夹板材料：PP
- 上盖材料：SAN

普通参数

- 集成式电线储藏格
- 防滑底座

- 安全夹板
- 速度设置：1

技术规格

- 电线长度：1 米
- 频率：50/60 赫兹
- 功率：220 瓦
- 果渣储藏罐：750 毫升
- 电压：220-240 伏

HR1810/70

产品亮点

外形小巧



分离式果渣储藏罐



使用 750 毫升分离式果渣储藏罐持续榨汁。

分离式喷嘴



分离式喷嘴便于清洁。



发行日期 2013-01-24

版本：5.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com