

飞利浦
榨汁机



HR1821/10



轻松自制果汁

易于使用。易于存储

用此榨汁机可以轻松制作新鲜美味的果汁。小巧的设计非常易于存储。

制作更多果汁

- 特细过滤网能榨出更多果汁

简单易用

- 400 毫升果汁杯便于饮用

方便存放

- 外形小巧

连续榨汁

- 使用 500 毫升分离式果渣储藏罐持续榨汁

清洁快捷方便

- 分离式喷嘴使清洁变得简单

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

一般规格

- 电源线存储装置
- 防滑胶脚
- 安全夹板
- 1 种速度

技术规格

- 电源 : 220 瓦
- 果渣储藏罐 : 500 毫升
- 电压 : 220-240 伏

- 频率 : 50/60 赫兹
- 电线长度 : 1.2 米

设计规格

- 原料外壳和夹板 : PP
- 原料盖 : SAN
- 原料果汁杯 : PP 透明塑料
- 颜色 : 亮白新绿

附件

- 果汁壶 : 400 毫升

产品亮点

果汁壶

400 毫升果汁杯便于饮用



发行日期 2009-07-31

版本 : 3.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com