

PHILIPS

榨汁机

Viva Collection

400 瓦

快速清洁

1.5升

防滴漏功能、漏斗

HR1833/00



多果汁。少忙乱。

多功能小巧设计

您所期待的榨汁机功能一应俱全 - 1 分钟内即可完成快速榨汁、清洁 - 紧凑的设计令体积减小一半! *使用漏斗附件, 您可以轻松地将所有浆果一次放入加料管!

每天享用新鲜果蔬汁

- 小巧型榨汁机在您的橱柜上触手可及
- 果蔬汁直接进入玻璃杯
- 一次榨出多达 1.5 升果汁

1 分钟清洁!

- 快速清洁技术
- 快速清洁滤网
- 一站收集所有果渣, 容易处理
- 表面光滑并易于清洁

易于使用

- 漏斗附件让所有浆果一次性完成榨汁
- 透明果渣储藏罐, 便于检查果渣情况
- 防滴漏功能有效防止果汁漏出
- 所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗



asimpleswitch.com

产品亮点

小巧身形

这款榨汁机只有一半的体积*，占据少量空间。您可以把它放在橱柜上或轻松存放起来。

直接食用



这款榨汁机允许您使用自己的玻璃杯（最高 12 厘米）。将其直接置于集成水龙头下，便可以开始接果汁了。

一次榨出多达 1.5 升果汁



一次可榨取多达 1.5 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

快速清洁技术



得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

快速清洁滤网



大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。

集成式果渣储藏罐



果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐容易。

光滑并易于清洁

本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

浆果漏斗



把浆果或较小的水果放入加料管是一项挑战。将漏斗附件直接置于加料管上。现在可以一次加入所有浆果。

透明果渣储藏罐



享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。

防滴漏出汁口



工作时，防滴漏功能可防止榨汁机滴漏。由于防滴漏出汁口可拆卸并且采用可用洗碗机清洗的材料，清洁起来轻松自如。只需轻松移动一下，便可防止果汁滴漏，保持台面清洁。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

设计规格

颜色: 墨黑

外壳材料: ABS 塑料

原料杯: PP 塑料

果渣储藏罐和推杆材料: ABS, SAN

普通参数

防滑底座

安全夹板

集成式电线储藏格

单一优化速度: 适合所有水果

产品功能: 预清洁

技术规格

功率: 400 瓦

电压: 220/240 伏

频率: 50/60 赫兹

电线长度: 0.80 米

果渣储藏罐: 1 升

加料管直径: 55 毫米

果汁杯容量: 400 毫升

附件

浆果漏斗

