

# PHILIPS

## 榨汁机

Viva Collection

700 瓦

快速清洁

2 升、超大加料管



HR1855/30



## 更多果汁。更少忙乱。

一次即可榨取 2 升果汁，清洁

这款飞利浦榨汁机能够给您带来更多的果蔬汁。得益于突破性的“快速清洁”技术，可在 1 分钟内完成清洁。让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣！

### 榨干每一滴水果和蔬菜

- 一次榨出多达 2 升果汁
- 强劲的 700 瓦马达
- XL 号加料管（75 毫米）

### 1 分钟清洁！

- 快速清洁技术
- 快速清洁滤网
- 一站收集所有果渣，更易处理
- 表面光滑并易于清洁

### 易于使用

- 透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况
- 组装所有部件简单快捷



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 产品亮点

### 一次榨出多达 2 升果汁



一次可榨出多达 2 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

### 700 瓦马达

# 700W

强劲的 700 瓦马达可有效地进行搅拌、混合和碾碎。

### 超大加料管



75 mm 超大加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。

### 快速清洁技术



得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

### 快速清洁滤网



大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。

### 集成式果渣储藏罐



果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐更容易。

### 光滑并易于清洁


本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

### 透明果渣储藏罐



享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。

### 组装简单快捷



组装所有部件简单快捷



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 设计规格

颜色: 牡蛎白

外壳材料: ABS 塑料

原料杯: SAN 杯和 PS 盖

果渣储藏罐和推杆材料: 聚苯乙烯

## 普通参数

防滑底座

安全夹板

集成式电线储藏格

速度设置: 1

电线长度: 1 米

果渣储藏罐: 1.2 升

加料管直径: 75 毫米

容量: 2 升

果汁杯容量: 800 毫升

## 技术规格

功率: 700 瓦

电压: 220-240 伏

频率: 50/60 赫兹

## 易于清洗

附件可用洗碗机清洗

快速清洁

