



飞利浦
榨汁机

650 瓦
2 升



HR1858/00



轻松榨出健康果汁

不必切碎水果，轻松榨取鲜果汁

榨汁将变得前所未有的容易。此款榨汁机可容纳整个果蔬，无需切碎。强劲的650瓦马达和独特的特细过滤网可榨尽每一滴汁液。

制作更多果汁

- 超大容量，保证连续榨汁
- 独特的特细过滤网，可挤榨更多果汁

无须预先切块

- 超大加料管，无需事先将水果切碎

快速榨汁

- 强劲的马达
- 多档速度调控，软果坚果皆宜

美味、工序简单的配方

- 食谱中包含 10 种美味果汁调配方法

清洁快捷方便

- 所有部件都可以用洗碗机来清洗

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

榨汁机
650 瓦 2 升

规格

一般规格

- 电源线存储装置
- 防滑胶脚
- 安全夹板
- 2 档速度

技术规格

- 电源：650 瓦
- 果渣储藏罐：2 升
- 电压：220-240 伏
- 加料管直径：75 毫米

- 频率：50/60 赫兹
- 电线长度：1.2 米

设计规格

- 外壳和夹板材料：ABS
- 原料盖：SAN
- 果肉收集盒和推杆材料：PP
- 原料壶嘴：不锈钢
- 颜色：亮白搭配黄色点缀

附件

- 果汁壶：1250 毫升

HR1858/00

产品亮点

所有部件均可用洗碗机清洗



所有部件都可以用洗碗机来清洗

超大加料管



超大加料管，无需事先将水果切碎。

多档速度控制



利用两档速度设定，软硬果蔬都能应付自如。



发行日期 2009-06-10

版本：3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com