

飞利浦 Pure Essentials
Collection
榨汁机

- 650 瓦
- 2 升
- 超大加料管



HR1858/50



即刻品尝纯净鲜榨果汁

榨汁机可榨取更多果蔬汁

榨汁将变得前所未有的容易。超大加料管可吞下整个水果、整棵蔬菜，不需要事先切碎。飞利浦榨汁机具有强劲的 650 瓦马达与独特的特细过滤网，榨出每一滴美味果汁。

更多果汁

- 特细过滤网由不锈钢制成
- 超大容量，保证连续榨汁

无须预先切块

- 超大给料管，无需事先将水果切碎

快速榨汁

- 多档速度调控，软果坚果皆宜
- 强劲的马达

清洁快捷方便

- 所有部件都可以用洗碗机来清洗

PHILIPS

榨汁机
650 瓦 2 升, 超大加料管

产品亮点

超大加料管



超大加料管可容下整个水果和蔬菜, 所以您无须再对水果和蔬菜进行切割。

多档速度调控



飞利浦榨汁机具有多档速度调控, 轻松榨汁软果、坚果和蔬菜。

特细过滤网



特细过滤网由不锈钢制成

超大容量



2 升容量果渣储藏罐和 1.25 升容量果汁杯, 让您一次可榨出更多果汁。

可放心用洗碗机清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

HR1858/50

规格

附件

- 果汁杯

普通参数

- 集成式电线储藏格
- 防滑底座
- 安全夹板
- 速度设置: 2
- 美味食谱

设计规格

- 颜色: 钢银色和中灰
- 外壳和夹板材料: ABS
- 上盖材料: SAN
- 果渣储藏罐和推杆材料: PP
- 原料壶嘴: 不锈钢
- 原料杯: SAN 杯和 PP 盖

技术规格

- 电线长度: 1.2 米
- 加料管直径: 75 毫米
- 频率: 50/60 赫兹
- 功率: 650 瓦
- 果渣储藏罐: 2 升
- 电压: 220-240 伏
- 果汁杯容量: 1250 毫升



发行日期 2013-08-16

版本: 10.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com