

飞利浦 Pure Essentials
Collection
榨汁机

650 瓦
2 升 超大加料管



HR1858/55

即刻品尝纯净鲜榨果汁

可容下整个水果，并将其挤榨得一滴不剩

榨汁将变得前所未有的容易。超大加料管可吞下整个水果、整棵蔬菜，不需要事先切碎。强劲的 650 瓦马达与独特的特细过滤网相结合，榨出每一滴美味果汁。

更多果汁

- 特细过滤网由不锈钢制成
- 超大容量，保证连续榨汁

无须预先切块

- 超大给料管，无需事先将水果切碎

快速榨汁

- 多档速度调控，软果坚果皆宜
- 强劲的马达

清洁快捷方便

- 所有部件都可以用洗碗机来清洗

美味、工序简单的配方


- 食品制作手册介绍了多种美味果汁的制作方法

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

可放心用洗碗机清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

超大容量



2 升容量果渣储藏罐和 1.25 升容量果汁杯，让您一次可榨出更多果汁。

超大加料管



超大加料管可容下整个水果和蔬菜，所以您无须再对水果和蔬菜进行切割。

特细过滤网



特细过滤网由不锈钢制成

多档速度调控



飞利浦榨汁机具有多档速度调控，轻松榨汁软果、坚果和蔬菜。

随附食谱

美味食谱中介绍了用飞利浦榨汁机制作简单又美味的果汁的方法。

规格

附件

- 果汁杯

普通参数

- 集成式电线储藏格
- 防滑底座
- 安全夹板
- 速度设置：2
- 美味食谱

设计规格

- 颜色：亮白新橙
- 外壳和夹板材料：ABS
- 原料杯：SAN 杯和 PP 盖
- 上盖材料：SAN
- 果渣储藏罐和推杆材料：PP
- 原料壶嘴：不锈钢

技术规格

- 功率：650 瓦
- 电压：220-240 伏
- 电线长度：1.2 米
- 加料管直径：75 毫米
- 频率：50/60 赫兹
- 果渣储藏罐：2 升
- 果汁杯容量：1250 毫升



发行日期 2013-01-24

版本：8.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com