

飞利浦 Aluminium  
Collection  
榨汁机

700 瓦  
2 升 超大加料管



HR1861/00

## 更多果汁。更少忙乱。

专用的特细过滤网和超大加料管

铝合金材质的飞利浦榨汁机 HR1861/00 配有专用的特细过滤网、700 瓦马达、超大加料管、2 升果渣储藏罐及时尚的 1.25 升果汁杯。

### 更多果汁

- 特细过滤网由不锈钢制成
- 超大容量，保证连续榨汁

### 无须预先切块

- 超大加料管可吞下体积更大的水果和蔬菜

### 快速榨汁

- 多档速度调控，软果坚果皆宜
- 强劲的 700 瓦马达高速榨汁

### 清洁快捷方便

- 所有部件都可以用洗碗机来清洗

### 美味、工序简单的配方

- 食品制作手册介绍了多种美味果汁的制作方法

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

榨汁机  
700 瓦 2 升 超大加料管

HR1861/00

## 产品亮点

## 规格

### 特细过滤网



特细过滤网由不锈钢制成

### 超大加料管



超大加料管可容下整个水果和蔬菜，所以您无须再对水果和蔬菜进行切割。

### 超大容量



2 升果渣储藏罐，1.5 升果汁杯，让您一次可榨出更多果汁。

### 多档速度调控




飞利浦榨汁机具有多档速度调控，轻松榨汁软果、坚果和蔬菜。

### 可放心用洗碗机清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

### 随附食谱



美味食谱中介绍了用飞利浦榨汁机制作简单又美味的果汁的方法。



发行日期 2012-12-31

版本：10.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)