

# PHILIPS

## 榨汁机

Aluminium  
Collection

700 瓦

2升

超大加料管

HR1861



## 更多果汁。更少忙乱。

### 专用的特细过滤网和超大加料管

铝合金材质的飞利浦榨汁机 HR1861/30 配有专用的特细过滤网、700 瓦马达、超大加料管、2 升果渣储藏罐及时尚的 1.25 升果汁杯。

#### 清洁快捷方便

- 所有部件都可以用洗碗机来清洗
- 防滴漏功能有效防止果汁漏出

#### 无须预先切块

- 超大加料管可吞下体积更大的水果和蔬菜

#### 更多果汁

- 超大容量，保证连续榨汁
- 特细过滤网由不锈钢制成

#### 快速榨汁

- 强劲的 700 瓦马达高速榨汁
- 多档速度调控，软果坚果皆宜

## 产品亮点

### 可放心用洗碗机清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

### 强劲的马达

强劲的 700 瓦马达高速榨汁。

### 超大加料管

超大加料管可容下整个水果和蔬菜，所以您无须再对水果和蔬菜进行切割。

### 超大容量

2 升果渣储藏罐，1.5 升果汁杯，让您一次可榨出更多果汁。

### 特细过滤网



飞利浦榨汁机具有超细过滤网，可榨出更多果汁。

### 防滴漏功能



提起时，防滴漏功能将能有效防止果汁漏到台面上。防滴漏功能使其非常容易清洁，因为它是可拆卸的，并采用可用洗碗机清洗的材料制成。

### 多档速度调控



飞利浦榨汁机具有多档速度调控，轻松榨汁软果、坚果和蔬菜。

## 规格

### 设计规格

颜色: 抛光铝制外壳  
外壳和夹板材料: 抛光铝制外壳  
上盖材料: SAN  
果渣储藏罐和推杆材料: PP  
原料壶嘴: 不锈钢

### 普通参数

防滑底座  
安全夹板  
集成式电线储藏格  
速度设置: 2

### 技术规格

功率: 700 瓦  
电压: 220-240 伏  
频率: 50/60 赫兹  
电线长度: 1.2 米  
果渣储藏罐: 2 升  
加料管直径: 75 毫米  
果汁杯容量: 1500 毫升

### 附件

果汁杯  
清洁刷

